

小型軽量エアソケット(流体継手)

DS ダイセン株式会社  
DAISEN CO.,LTD.

# DS LITE シリーズ

(ディーエス ライト) PAT

## ワンタッチタイプ

プラグをソケットに押し込むだけで簡単に

小型化!

30%軽量!



【仕様】

- 使用流体 : 空気
- 使用温度範囲 : -20℃~60℃
- 最高使用圧力 : 1.5MPa
- 材質 : 鉄

【特徴】

- 小型化
- 軽い: 30%軽量(当社比)
- 流量アップ
- 作業者の手首、肩の負担解消

## DS LITE ソケット

ナットソケット  
(ウレタンホース用)



型式	ホースサイズ	重量(g)
OL65C	6.5×10.0	76
OL80C	8.0×12.0	78
OL85C	8.5×12.5	78

タケノコソケット



型式	ホースサイズ	重量(g)
OL22H	1/4"	66
OL23H	3/8"	69
OL24H	1/2"	80

オネジソケット



型式	ネジサイズ	重量(g)
OL22M	R1/4	66
OL23M	R3/8	76
OL24M	R1/2	81

メネジソケット



型式	ネジサイズ	重量(g)
OL22F	Rc1/4	80
OL23F	Rc3/8	91
OL24F	Rc1/2	100

ダイセン株式会社

(販売元)