

内輪なし



軸径 5 - 18mm

軸径 mm	呼び番号	質量 (参考) g	主要寸法 mm					取付関係寸法 mm			基本動 定格荷重 C N	基本静 定格荷重 C ₀ N
			F _w	D	C	r _{s min} ⁽¹⁾	d _b	D _a 最大	D _b			
5	RNAF 5108N	2.8	5	10	8	0.2	6.7	8.4	5.4	2 420	1 950	
6	RNAF 6138N	5.5	6	13	8	0.3	8.4	11	6.4	2 700	2 320	
7	RNAF 7148N	6.1	7	14	8	0.3	9.4	12	7.4	2 960	2 690	
8	RNAF 81510	8.2	8	15	10	0.3	10.4	13	8.4	3 630	3 600	
	RNAFW 81620	20.5	8	16	20	0.3	10.8	14	8.4	6 220	7 200	
10	RNAF 101710	9.6	10	17	10	0.3	12.4	15	10.4	4 160	4 550	
	RNAF 102012	18.7	10	20	12	0.3	13.5	18	10.4	5 940	6 000	
12	RNAF 122212	19.5	12	22	12	0.3	15.5	20	12.4	9 030	8 460	
14	RNAF 142213	18.7	14	22	13	0.3	17.6	20	14.6	7 860	9 410	
	RNAFW 142220	28.5	14	22	20	0.3	17.6	20	14.6	10 800	14 200	
	RNAF 142612	29	14	26	12	0.3	19.4	24	14.6	9 790	9 680	
15	RNAF 152313	19.7	15	23	13	0.3	18.6	21	15.6	8 250	10 200	
	RNAFW 152320	30.5	15	23	20	0.3	18.6	21	15.6	11 400	15 400	
16	RNAF 162413	21	16	24	13	0.3	19.6	22	16.6	8 620	11 000	
	RNAFW 162420	32	16	24	20	0.3	19.6	22	16.6	11 900	16 700	
	RNAF 162812	31.5	16	28	12	0.3	21.4	26	16.6	10 500	10 900	
17	RNAF 172513	22	17	25	13	0.3	20.6	23	17.6	8 980	11 800	
	RNAFW 172520	33.5	17	25	20	0.3	20.6	23	17.6	12 400	17 900	
18	RNAF 182613	23	18	26	13	0.3	21.6	24	18.6	9 330	12 700	
	RNAFW 182620	35	18	26	20	0.3	21.6	24	18.6	12 900	19 100	
	RNAF 183012	34.5	18	30	12	0.3	23.4	28	18.6	11 800	13 100	
	RNAFW 183024	69.5	18	30	24	0.3	23.4	28	18.6	20 200	26 200	

注(1) 面取寸法 r の最小許容寸法です。

(2) 許容回転数は油潤滑に適用します。グリース潤滑の場合はこの値の50%まで許容できます。

備考1. 呼び番号の末尾“N”は、合成樹脂製ケージが組み込まれていることを示します。

2. RNAFは油穴がありません。RNAFWは外輪に油溝と1個の油穴があります。

3. グリースは封入していません。適正な潤滑をしてご使用ください。