

ハンドル
& グリップ

インジケータ
& スケール

アクチュエータ
ユニット

回転軸
関連

レバー

ノブ

取手

ヒンジ
& ラッチ

オイルキャップ
& ゲージ

アジャスター
フット
& キャスタ

テンション

ガイド
レール

ガイド
ローラー

スライド
レール

スイッチ
ドッグ

ブランジャー

位置決め
部品

ワンタッチ
着脱

ワンタッチ
スライドロック

エア
クランプ

ワンタッチ
クランプ

クランプ
& ストッパー

サポーター
& スペーサー

ワーク
グリッパー

ボルト
& ナット

吊具

工場用
無線機器

機械
カバー

各種
サービス

MBID-TB

IDクランプ用テーパボルト

標準 在庫品 R6HS

IMAO



テーパボルト

SCM440
焼入焼戻
テフロンコーティング
HRC39~45

品番	質量 (g)	価格	適用するIDクランプ (P.1370参照)
MBID02-TB	0.3	1,100	MBID02
MBID04-TB	3	1,100	MBID04
MBID06-TB	7	1,200	MBID06
MBID08-TB	14	1,300	MBID08
MBID10-TB	23	1,300	MBID10
MBID12-TB	41	1,800	MBID12
MBID16-TB1	86	2,300	MBID16A MBID16B
MBID16-TB2	91	2,400	MBID16C MBID16D

特長

MBID IDクランプのテーパボルトが損傷した時の交換部品です。