

# 一般物性 / 製品仕様 スタンダードシリーズ

項目 単位 タイプ	密度 【kg/m <sup>3</sup> 】 (g/cm <sup>3</sup> )	引張強度 【MPa】 (kg/cm <sup>2</sup> )	伸び 【%】	引裂強度 【N/mm】 (kg/cm)	25%圧縮荷重 【MPa】 (kg/cm <sup>2</sup> )	圧縮残留歪 【%】
L-24	240(0.24)	0.54(5.5)	115	1.8(1.8)	0.04(0.4)	2.7
L-32	320(0.32)	0.77(7.9)	150	2.4(2.4)	0.08(0.8)	3.4
H-24	240(0.24)	0.88(9.0)	150	2.8(2.7)	0.08(0.8)	3.3
H-32	320(0.32)	1.44(14.7)	155	3.3(3.4)	0.14(1.4)	3.1
H-48	480(0.48)	2.35(24.0)	140	6.2(6.3)	0.25(2.5)	5.9
HH-48(D)	480(0.48)	2.65(27.0)	140	7.4(7.5)	0.39(4.0)	4.7
LE-20	200(0.20)	0.30(3.1)	150	1.3(1.3)	0.02(0.2)	7.9
試験方法	JIS K 6401	JIS K 6251	JIS K 6251	JIS K 6252	JIS K 6254	JIS K 6401

タイプ サイズ			L		H			HH	LE
厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (M)	24	32	24	32	48	48(D)	20
0.45	500	100					△		
0.5	↑	↑					○		
0.8	↑	50					◎	◎	
1.0	↑	↑					◎	◎	
1.2	↑	↑					◎	◎	
1.5	↑	↑		◎		◎	◎	◎	
2.0	↑	↑		◎		◎	◎	◎	◎
3.0	↑	↑	◎	◎	◎	◎	◎*1	◎*1	◎
4.0	↑	40	◎	◎	◎	◎	◎*2	◎*2	◎
5.0	↑	30	◎	◎	◎	◎		◎*3	◎
6.0	↑	25	◎	◎	◎	◎		△*4	◎
8.0	↑	20	◎		◎				
10.0	↑	15	◎		◎				
12.0	↑	10	◎		◎				
15.0	↑	↑	◎						
標準色			黒				黒/グレー		黒

◎:標準品 ○:準標準品(ロット1F) △:生産可能品(ロット250m<sup>2</sup>)

\*1:40M巻 \*2:25M巻 \*3:20M巻 \*4:1M(ロット200シート)