

# 製品一覧

お客様の多様なニーズに対応するために、4タイプの品揃えで、様々な厚み、形状に加工が可能です。

## 1. 製品ラインナップ：荷重に応じてスタンダード4タイプ

	単位	BF-150	BF-300	BF-500	BF-700	試験方法
密度	kg/m <sup>3</sup>	150	300	500	700	JIS K7222
許容面圧	N/cm <sup>2</sup>	5	10	40	110	-
静バネ定数	N/mm	50	150	500	1580	JIS K6385
動バネ定数	N/mm	210	560	1290	3430	JIS K6385
ゴム硬度Hs	-	5	15	40	60	JIS K6253
圧縮残留歪	%	1.5	1.5	1.5	3	JIS K6400
反発弾性	%	30	40	50	50	JIS K6400
引張強度	MPa	0.8	1.3	1.9	2.9	JIS K6400
伸び	%	220	310	260	160	JIS K6400
引裂強度	N/cm <sup>2</sup>	25	60	140	210	JIS K6400
難燃性	FMVSS NO.302	○	○	○	○	-
	UL94 HBF	相当	相当	○	相当	-
	ASTM E662	○	相当	○	相当	-
	BSS 7239	○	相当	○	相当	-

## 2. 振動特性：ご要望のサイズに応じて設計いただけます

