

# 高耐久継手 厨房排水管・排水通気配管用 KブラックJ 品揃表

◎印は標準品です。(113品種)

○印は受注生産品です。(59品種)

※寸法は1ML継手と同じです。

※ 納期については、その都度お問合せ下さい。 ※ 返品は、ご容赦下さい。

| 品名<br>サイズ |         | 90°<br>エルボ | 90°<br>大曲<br>エルボ | 90°<br>汚水用<br>エルボ | 90°台座付<br>汚水用<br>エルボ | 45°<br>エルボ | 90°<br>Y | 90°<br>大曲りY | 45°<br>Y | ソケット | ユニオン | 掃除口付<br>ソケット | CO栓 |
|-----------|---------|------------|------------------|-------------------|----------------------|------------|----------|-------------|----------|------|------|--------------|-----|
|           |         | 90°L       | 90°LL            | 90°LLS            | 90°LLSZ              | 45°L       | ST       | TY          | Y        | S    | U    | COS          | COF |
| 1½        | 40      | ◎          | ◎                |                   |                      | ◎          | ○        | ○           | ○        | ◎    | ○    |              |     |
| 2         | 50      | ◎          | ◎                |                   |                      | ◎          | ◎        | ◎           | ◎        | ◎    | ◎    | ◎            | ◎   |
| 2x1½      | 50x40   | ○          | ○                |                   |                      |            | ○        | ○           | ○        | ◎    |      | ◎            | ◎   |
| 2½        | 65      | ◎          | ◎                | ○                 |                      |            |          |             | ◎        | ◎    | ◎    | ◎            | ◎   |
| 2½x1½     | 65x40   |            | ○                |                   |                      |            | ○        | ○           | ○        | ◎    |      |              |     |
| 2½x2      | 65x50   |            | ○                |                   |                      |            | ◎        | ◎           |          | ◎    |      |              |     |
| 3         | 80      | ◎          | ◎                | ○                 | ○                    | ◎          | ◎        | ◎           | ◎        | ◎    | ◎    | ◎            | ◎   |
| 3x1½      | 80x40   |            |                  |                   |                      |            | ○        | ○           | ○        | ◎    |      |              |     |
| 3x2       | 80x50   |            | ○                |                   |                      |            | ◎        | ◎           | ◎        | ◎    |      |              |     |
| 3x2½      | 80x65   |            | ○                | ○                 |                      |            | ○        | ○           | ○        | ◎    |      |              |     |
| 4         | 100     | ◎          | ◎                | ○                 | ○                    | ◎          | ◎        | ◎           | ◎        | ◎    | ◎    | ◎            | ◎   |
| 4x2       | 100x50  |            |                  |                   |                      |            | ◎        | ◎           |          | ◎    |      |              |     |
| 4x2½      | 100x65  |            | ○                |                   |                      |            | ◎        | ◎           | ◎        | ◎    |      |              |     |
| 4x3       | 100x80  | ◎          | ○                | ○                 |                      |            |          |             | ◎        | ◎    |      |              |     |
| 5         | 125     | ◎          | ◎                | ○                 | ○                    | ◎          | ◎        | ◎           | ◎        | ◎    | ◎    | ◎            | ◎   |
| 5x2½      | 125x65  |            |                  |                   |                      |            | ○        | ○           | ○        |      |      |              |     |
| 5x3       | 125x80  |            |                  |                   |                      |            | ○        | ○           | ○        | ◎    |      |              |     |
| 5x4       | 125x100 |            | ○                | ○                 |                      |            | ◎        | ◎           | ◎        | ◎    |      |              |     |
| 6         | 150     | ◎          | ◎                | ○                 | ○                    | ◎          | ◎        | ◎           | ◎        | ◎    | ◎    | ◎            | ◎   |
| 6x3       | 150x80  |            |                  |                   |                      |            | ◎        | ◎           | ◎        | ◎    |      |              |     |
| 6x4       | 150x100 |            |                  |                   |                      |            | ◎        | ◎           | ◎        | ◎    |      |              |     |
| 6x5       | 150x125 |            | ○                | ○                 |                      |            | ○        | ○           | ○        | ◎    |      |              |     |
| 8         | 200     | ◎          | ◎                | ○                 | ○                    | ◎          | ◎        | ◎           | ◎        | ◎    | ◎    | ◎            | ◎   |
| 8x4       | 200x100 |            |                  |                   |                      |            | ◎        | ◎           | ◎        | ◎    |      |              |     |
| 8x5       | 200x125 |            |                  |                   |                      |            | ○        | ○           | ○        | ◎    |      |              |     |
| 8x6       | 200x150 |            |                  |                   |                      |            | ○        | ○           | ○        | ◎    |      |              |     |

## 使用上のご注意

### ▲維持管理上のご注意

- ① グリストラップはSHASE-S 217の認定品をご使用頂き、定期的  
にグリス及び残渣の清掃を行ってください。清掃を行わない場合、排  
水管への負荷が大きくなり腐食の原因となります。
- ② GL継手は、従来のエポキシ樹脂塗装に比べ、格段に耐摩耗性、耐食  
性、耐熱性、耐薬品性が向上しておりますが、無理な管の洗浄方法に  
より継手に損傷が加わった場合、腐食の主原因となりますので、洗浄  
用ホースは、ゴム製又は樹脂等により被覆されたものをご使用にな  
るようお願い申し上げます。
- ③ 次亜塩素ナトリウムを含んだ漂白剤や洗浄剤をご使用になる場合、  
その注意書に沿った希釈濃度でご使用頂き、使用後は十分に水で洗  
い流してください。

### ▲保管・輸送上の注意事項

- ① 製品を落とし衝撃を加えた場合、一部のライニングが傷つく恐れがありますので、取り扱いにご注  
意ください。
- ② 使用するまでは屋内に保管し、直射日光や雨を避けるようにしてください。  
火気または熱源に近づかないでください。
- ③ ▲横走り管の支持  
原則とし継手1個当たり1箇所支持してください。国土交通省・機械設備工事共通仕様書に準じて  
行ってください。  
▲増ヒ管ご使用の際  
VU管は使用しないでください。最高使用温度は60℃ですが、有効な伸縮処理が取れていない場  
合が多いため、安全性を考慮し45℃以下でご使用ください。  
▲埋設について  
原則、埋設管として使用しないでください。