

品番 (例) FPS-100-300-0.1-LM

FP 材質 - 幅 W - 長さ L - 板厚 t (- オプション)

価格表は短辺-長辺

指定1mm単位		板厚 t	価格(円)/枚									
短辺	長辺		鉄 FP [F]		ステンレス FP [S]		真鍮 FP [B]		銅 FP [C]		アルミ FP [A]	
			1~20枚	21~100枚	1~20枚	21~100枚	1~20枚	21~100枚	1~20枚	21~100枚	1~20枚	21~100枚
10 ~ 100	10 ~ 100	0.05	—	—	700	560	700	560	—	—	—	—
		0.1~0.5	600	480	700	560	700	560	800	640	650	520
		0.6~1.0	800	640	900	720	900	720	1,000	800	850	680
		1.2~2.3	850	680	1,000	800	1,200	960	—	—	900	720
		2.5~3.2	900	720	1,100	880	—	—	—	—	1,000	800
		4.0~4.5	1,000	800	1,250	1,000	—	—	—	—	—	—
	5.0~6.0	1,100	880	1,500	1,200	—	—	—	—	—	—	
	101 ~ 200	0.05	—	—	950	760	900	720	—	—	—	—
		0.1~0.5	700	560	950	760	900	720	1,050	840	750	600
		0.6~1.0	950	760	1,200	960	1,150	920	1,300	1,040	1,000	800
		1.2~2.3	1,000	800	1,300	1,040	1,500	1,200	—	—	1,050	840
		2.5~3.2	1,100	880	1,500	1,200	—	—	—	—	1,200	960
		4.0~4.5	1,200	960	1,700	1,360	—	—	—	—	—	—
	5.0~6.0	1,500	1,200	2,500	2,000	—	—	—	—	—	—	
20 ~ 100	201 ~ 300	0.05	—	—	1,200	960	1,150	920	—	—	—	—
		0.1~0.5	850	680	1,200	960	1,150	920	1,300	1,040	900	720
		0.6~1.0	1,100	880	1,600	1,280	1,550	1,240	1,750	1,400	1,150	920
		1.2~2.3	1,200	960	1,700	1,360	2,000	1,600	—	—	1,250	1,000
		2.5~3.2	1,300	1,040	2,100	1,680	—	—	—	—	1,500	1,200
		4.0~4.5	1,600	1,280	2,300	1,840	—	—	—	—	—	—
	5.0~6.0	2,000	1,600	3,500	2,800	—	—	—	—	—	—	
	301 ~ 400	0.05	—	—	1,400	1,120	1,400	1,120	—	—	—	—
		0.1~0.5	1,000	800	1,400	1,120	1,400	1,120	1,550	1,240	1,050	840
		0.6~1.0	1,250	1,000	2,000	1,600	2,000	1,600	2,200	1,760	1,300	1,040
		1.2~2.3	1,400	1,120	2,100	1,680	2,800	2,240	—	—	1,450	1,160
		2.5~3.2	1,500	1,200	2,700	2,160	—	—	—	—	1,900	1,520
		4.0~4.5	2,000	1,600	3,000	2,400	—	—	—	—	—	—
	5.0~6.0	2,500	2,000	4,500	3,600	—	—	—	—	—	—	
401 ~ 500	0.05	—	—	1,600	1,280	1,600	1,280	—	—	—	—	
	0.1~0.5	1,150	920	1,600	1,280	1,600	1,280	1,750	1,400	1,200	960	
	0.6~1.0	1,400	1,120	2,400	1,920	2,600	2,080	2,850	2,280	1,450	1,160	
	1.2~2.3	1,600	1,280	2,600	2,080	3,300	2,640	—	—	1,650	1,320	
	2.5~3.2	1,800	1,440	3,200	2,560	—	—	—	—	2,200	1,760	
	4.0~4.5	2,400	1,920	3,600	2,880	—	—	—	—	—	—	
5.0~6.0	3,000	2,400	5,500	4,400	—	—	—	—	—	—		
30 ~ 100	501 ~ 600	0.05	—	—	1,800	1,440	1,800	1,440	—	—	—	—
		0.1~0.5	1,300	1,040	1,800	1,440	1,800	1,440	2,050	1,640	1,400	1,120
		0.6~1.0	1,550	1,240	2,800	2,240	3,000	2,400	3,450	2,760	1,650	1,320
		1.2~2.3	1,900	1,520	3,000	2,400	3,900	3,120	—	—	2,000	1,600
		2.5~3.2	2,100	1,680	3,600	2,880	—	—	—	—	2,600	2,080
		4.0~4.5	2,800	2,240	4,200	3,360	—	—	—	—	—	—
5.0~6.0	3,500	2,800	6,500	5,200	—	—	—	—	—	—		

エ
ワ
シ
ム
・
シ
ム
・
ス
パ
ー
サ
ー
エ
ン
ド
プ
レ
ー
ト

シム・スパーサー

ワッシャー

エンドプレート

シムリング

シムリング
板厚セット

ベアリング用
シムリング

シムCタイプ

フランジ用
シムリング

キー逃がし溝付
シムリング

ベース用シム
(1溝)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーパ角座金

追加工

オプション

技術資料

セミオーダー

