

**厚口ソケット** (略号: AS(RP))

材質: SUS304

呼び(B)	D	L	Rp
1/8	16.5	19	Rp 1/8
1/4	19.5	27	Rp 1/4
3/8	23.5	28	Rp 3/8
1/2	28.5	37	Rp 1/2
3/4	35	39	Rp 3/4
1	41.5	46	Rp 1
1 1/4	51	51	Rp 1 1/4
1 1/2	58	51	Rp 1 1/2
2	70	60	Rp 2

**テーパソケット** (略号: S(RC))    **テーパーフソケット** (略号: HS(RC))

材質: SUS304

呼び(B)	D	L	Rp	呼び(B)	D	L	Rp
1/8	15	23	Rp 1/8	1 1/4	49	51	Rp 1 1/4
1/4	19	29	Rp 1/4	1 1/2	55.5	54	Rp 1 1/2
3/8	22	30	Rp 3/8	2	68	64	Rp 2
1/2	27	38	Rp 1/2	2 1/2	83	73	Rp 2 1/2
3/4	33	40	Rp 3/4	3	97	81	Rp 3
1	40	45	Rp 1	4	125	93	Rp 4

呼び(B)	D	L	Rp	呼び(B)	D	L	Rp
1/8	15	9	Rp 1/8	1 1/4	49	27	Rp 1 1/4
1/4	19	18	Rp 1/4	1 1/2	55.5	27	Rp 1 1/2
3/8	22	18	Rp 3/8	2	68	32	Rp 2
1/2	27	21	Rp 1/2				
3/4	33	21	Rp 3/4				
1	40	25	Rp 1				

**クロス** (略号: CR)

材質: SCS13

呼び(B)	A	呼び(B)	A
1/4	19	1 1/4	46
3/8	23	1 1/2	48
1/2	29	2	58
3/4	33	2 1/2	69
1	38		

**ニップル** (略号: NI)

材質: SCS13 又は SUS304

2<sup>B</sup>以下 6角, 2 1/2<sup>B</sup>以下8角

呼び(B)	L	E	d	B	呼び(B)	L	E	d	B
1/8	32	12	6	13	1 1/4	58	23	34	46
1/4	34	13	8.5	16	1 1/2	62	24	39	52
3/8	36	13	10.5	19	2	66	26	50	63
1/2	42	17	14.5	24	2 1/2	73	29	66	80
3/4	47	19	20	30	3	86	33	77	95
1	52	20	25.4	37	4	94	38	102	120

**ユニオン** (略号: U)

材質: SCS13

3/8<sup>B</sup>以下6角, 1/2<sup>B</sup>~1<sup>B</sup> 8角, 1 1/4<sup>B</sup>以上10角

呼び(B)	H	L	B	呼び(B)	H	L	B
1/8	13	335	25	1 1/4	22	555	69
1/4	13.5	37	31	1 1/2	245	59	78
3/8	15.5	40	37	2	27	665	93
1/2	16	41.5	42	2 1/2	295	84	112
3/4	17	435	49	3	32	915	127
1	20	52	58.5	4	39	111	158

**キャップ** (略号: CA)

材質: SCS13 又は SUS304

呼び(B)	D	H	呼び(B)	D	H
1/8	13.5	14	1 1/4	53	30
1/4	21	16	1 1/2	60	32
3/8	25	17	2	73	36
1/2	30	21	2 1/2	90	41
3/4	36	24	3	106	44
1	44	28	4	132	50