

NH CONNECTOR

形番表示

コンタクト

S HF - 001 T - 0.8 BS

製品形態：S…連鎖状、B…バラ状

シリーズ名

適用電線範囲：001…AWG#28～#22、002…AWG#30～#28

表面処理：T…すずめっき（リフロー処理）

端子のサイズ

材質：BS…りん青銅、SS…黄銅

ハウジング

H2 P - SHF - AA -

種数：2～16、18、20～22、24、25

部品名称：プラグ

シリーズ名

補助記号

色表示：なし…ナチュラル（白）、K…黒、R…赤、TR…トマトレッド、E…青、M…緑、O…橙、N…茶

ベース付ポスト

B 3P - SHF - 1AA - -

組立品の形態：B…トップ型
BS…サイド型
BE…ボトム型

種数：トップ型…2～25
サイド型…2～16、18、20～22、24、25
ボトム型…2～15

シリーズ名

材質：1AA…UL94V-0

クリンチ表示：表示なし…クリンチなし、K…クリンチあり

色表示：なし…ナチュラル（白）、BK…黒、R…赤、TR…トマトレッド、E…青、M…緑、O…橙、N…茶

注) 色によっては納期を要するものもあります。

圧着機・アプリケーション

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイスセット
SHF-001T-0.8BS	AP-K2N	MKS-L	MK/SHF-001-08S	APLMK SHF001-08S
		※MKS-SC	SC/SHF-001-08S	APLSC SHF001-08S

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイスセット
SHF-002T-0.8BS	AP-K2N	MKS-L	MK/SHF-002-08S	APLMK SHF002-08S
		※MKS-SC	SC/SHF-002-08S	APLSC SHF002-08S

注1) ※：ストリッパークリンパーアプリケーション

2) 全自動機対応のアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。