

As1

ジュンロン® As1 (ミリ系列軟質ナイロンチューブ)

JUNRON® As1 (Metric series flexible nylon tube)



部品番号 PART NO.	チューブ寸法 TUBE SIZE 外径×内径 O.D. (mm)×I.D. (mm)	破壊圧力 BURST PRESSURE 23℃ (MPa)	最高使用圧力 MAX.WORKING PRESSURE 23℃ (MPa)	最小曲げ半径 MIN.BENDING RADIUS (mm)	標準条長 STANDARD LENGTH (m)
70-04	4× 3	6.1	<1.4	17	20・100
70-06	6× 4.5	6.1	<1.4	24	20・100
70-08	8× 6 ※	6.1	<1.4	33	20・100
70-10	10× 7.5※	6.1	<1.4	41	20・100
70-12	12× 9 ※	6.1	<1.4	50	20・100
70-16	16×12	6.1	<1.4	65	20・100
45-16	16×13	4.4	<1.1	100	20・100
100-04	4× 2.5※	9.8	<2.4	10	20・100
100-06	6× 4 ※	8.6	<2.1	17	20・100

- 標準色：黒、乳白（※印の20m巻のみ黒、乳白、赤、青、黄、緑）
Standard color : black, milk white (20meter length maked※, are also available in black, milk white, blue, red, green and yellow)
- 標準条長と標準色については8ページを参照下さい。
Please refer to page 8 for standard length and color.
- ※はJISB8381 1種 AHに適合するチューブです。
※These tubes conform to JIS-B8381 class 1 AH.

As1

ジュンロン® As1 (インチ系列軟質ナイロンチューブ)

JUNRON® As1 (Inch series flexible nylon tube)



部品番号 PART NO.	チューブ寸法 TUBE SIZE 外径×内径 O.D. (mm)×I.D. (mm)	破壊圧力 BURST PRESSURE 23℃ (MPa)	最高使用圧力 MAX.WORKING PRESSURE 23℃ (MPa)	最小曲げ半径 MIN.BENDING RADIUS (mm)	標準条長 STANDARD LENGTH (m)
70-1/8	3.18×2.36	6.3	<1.5	12	20・100
70-3/16	4.76×3.48	6.6	<1.6	18	20・100
70-1/4	6.35×4.57	7.0	<1.7	22	20・100
70-5/16	7.94×5.90	6.3	<1.5	31	20・100
70-3/8	9.53×6.99	6.6	<1.6	36	20・100
70-1/2	12.70×9.56	6.0	<1.4	52	20・100

- 標準色：黒、乳白/Standard color:black, milk white
- 標準条長と標準色については8ページを参照下さい。
Please refer to page 8 for standard length and color.