

# Us

## ジュンロン® Us (極軟質ポリウレタンチューブ)

### JUNRON® Us(Super-flexible polyurethane tube)



部品番号 PART NO.	チューブ寸法 TUBE SIZE 外径×内径 O.D. (mm)×I.D. (mm)	破壊圧力 BURST PRESSURE 23℃ (MPa)	最高使用圧力 MAX.WORKING PRESSURE 23℃ (MPa)	最小曲げ半径 MIN.BENDING RADIUS (mm)	標準条長 STANDARD LENGTH (m)
15-04	4×2.5	1.4	<0.3	10	20・50
15-06	6×4	1.2	<0.3	14	20・50
15-08	8×5	1.4	<0.3	17	20・50
15-10	10×6.5	1.3	<0.3	24	20・50
15-12	12×8	1.2	<0.3	30	20・50

- 標準色：イエローブラウン、黒/Standard color : yellow brown, black
- 6×4については、20m巻のみイエローブラウン、黒、透明、赤、青  
For 15-06 tubes, 20m length are also available in yellow brown, black, clear, red and blue.
- 標準条長と標準色については16ページを参照下さい。  
Please refer to page 16 for standard length and color.

# UH

## ジュンロン® UH (軟質ポリウレタンチューブ)

### JUNRON® UH(Flexible polyurethane tube)



部品番号 PART NO.	チューブ寸法 TUBE SIZE 外径×内径 O.D. (mm)×I.D. (mm)	破壊圧力 BURST PRESSURE 23℃ (MPa)	最高使用圧力 MAX.WORKING PRESSURE 23℃ (MPa)	最小曲げ半径 MIN.BENDING RADIUS (mm)	標準条長 STANDARD LENGTH (m)
30-04	4×2.5	2.9	<0.7	10	20・100
30-06	6×4	2.7	<0.7	14	20・100
30-08	8×5	2.9	<0.7	16	20・100
30-10	10×6.5	2.7	<0.7	22	20・100
30-12	12×8	2.7	<0.7	28	20・100

- 標準色：黒 (20m巻のみ黒、透明、赤、青、黄、緑)  
Standard colors : black (20m length are also available in black, clear, red, blue, yellow and green)
- 標準条長と標準色については16ページを参照下さい。  
Please refer to page 16 for standard length and color.