

# AP1

## ジュンロン® AP1

### JUNRON® AP1



部品番号 PART NO.	チューブ寸法 TUBE SIZE 外径×内径 O.D. (mm)×I.D. (mm)	破壊圧力 BURST PRESSURE 23℃ (MPa)	最高使用圧力 MAX.WORKING PRESSURE 23℃ (MPa)	最小曲げ半径 MIN.BENDING RADIUS (mm)	標準条長 STANDARD LENGTH (m)
AP1-0425	4×2.5	8.0	<2.0	15	20・100
AP1-0640	6×4	7.2	<1.8	20	20・100
AP1-0860	8×6	5.6	<1.4	35	20・100
AP1-1080	10×8	4.0	<1.0	50	20・100

●標準色：乳白/Standard color : milk white

# AP4

## ジュンロン® AP4

### JUNRON® AP4



部品番号 PART NO.	チューブ寸法 TUBE SIZE 外径×内径 O.D. (mm)×I.D. (mm)	破壊圧力 BURST PRESSURE 23℃ (MPa)	最高使用圧力 MAX.WORKING PRESSURE 23℃ (MPa)	最小曲げ半径 MIN.BENDING RADIUS (mm)	標準条長 STANDARD LENGTH (m)
AP4-0425	4×2.5	6.0	<1.5	15	20・100
AP4-0640	6×4	5.5	<1.4	20	20・100
AP4-0860	8×6	4.0	<1.0	35	20・100
AP4-1080	10×8	3.1	<0.8	50	20・100

●標準色：乳白/Standard color : milk white