

# 柄付ルーペ

柄付ルーペの定番、柄の部分がエボ柄・アルミ柄・木柄のスタンダードタイプ3種類です。全てガラスレンズを使用しております。



RGタイプ  
(エボ柄)

RGHタイプ  
(アルミ柄)

RWタイプ  
(木柄)

品番	倍率	レンズ径	寸法 (mm)	重量	価格
RG-50	3.5x	50 mm	φ 53 × 120 × 10t	45g	¥1,200 (税込¥1,320)
RG-65	3.0x	65 mm	φ 65 × 140 × 12t	75g	¥1,400 (税込¥1,540)
RG-75	2.5x	75 mm	φ 78 × 175 × 13.5t	105g	¥1,800 (税込¥1,980)
RG-90	2.5x	90 mm	φ 91 × 195 × 14.5t	165g	¥2,200 (税込¥2,420)
RG-100	2.0x	100 mm	φ 103 × 220 × 15.5t	220g	¥2,600 (税込¥2,860)
RG-115	1.8x	115 mm	φ 116 × 240 × 15.5t	290g	¥3,500 (税込¥3,850)
RG-130	1.8x	130 mm	φ 130 × 245 × 17.5t	415g	¥4,600 (税込¥5,060)
RGH-50	2.7x	50 mm	φ 53 × 145 × 10t	60g	¥2,200 (税込¥2,420)
RGH-75	2.3x	75 mm	φ 78 × 207 × 13.5t	110g	¥3,200 (税込¥3,520)
RGH-100	2.0x	100 mm	φ 103 × 230 × 15.5t	230g	¥4,300 (税込¥4,730)
RW-65	3.0x	65 mm	φ 65 × 165 × 13t	88g	¥4,200 (税込¥4,620)
RW-75	2.5x	75 mm	φ 77 × 190 × 13t	105g	¥4,700 (税込¥5,170)
RW-90	2.3x	90 mm	φ 91 × 215 × 16t	190g	¥5,500 (税込¥6,050)
RW-100	2.0x	100 mm	φ 103 × 230 × 17t	225g	¥6,600 (税込¥7,260)



最新技術の歪みの少ない非球面レンズ仕様です。端の方までスッキリと見えます。

ASタイプ (小玉付)



視力低下が  
気になる方

ISタイプ

2倍レンズの中の小玉レンズが4倍になっています。

品番	倍率	レンズ径	レンズ構成	寸法 (mm)	重量	価格
AS-75	2x	75 mm (22)	アクリル レンズ	φ 90 × 185 × 15t	60g	¥3,300 (税込¥3,630)
AS-100	(4x)	100 mm (27)		φ 115 × 225 × 15t	120g	¥4,400 (税込¥4,840)
IS-75	4.0x	75 mm		φ 85 × 190 × 23t	90g	¥7,300 (税込¥8,030)



高倍率

No. 5212  
No. 5213  
(6 mmシャフト金属柄)



高倍率

No. 5112  
No. 5113  
(エボ柄)



アクロマート

No. 3061 ケース付  
(全てアルミニウム製)

黒アルマイト処理  
一部ダイヤ挽き加工

品番	倍率	レンズ径	レンズ構成	寸法 (mm)	重量	価格
5212	10x	28 mm	ガラス2枚	φ 34.5 × 128 × 20t	48g	¥4,200 (税込¥4,620)
5213	15x	21 mm	3枚	φ 27.5 × 121 × 20t	40g	¥4,400 (税込¥4,840)
5112	10x	28 mm	ガラス2枚	φ 34.5 × 104 × 20t	38g	¥3,900 (税込¥4,290)
5113	15x	21 mm	3枚	φ 27.5 × 88 × 20t	30g	¥4,100 (税込¥4,510)
3061	5x	30 mm	アクロマート	φ 41 × 134 × 13t	55g	¥7,700 (税込¥8,470)