

# 傘釘

## ステンレス瓦棒傘釘

FN KNフジニッタイ

ステンレス  
SUS304



商品コード	サイズ(mm)	胴部	材質	入数/本	ケース/本
83613450	#10×50				
83613465	#10×65	スクリュー	ステンレス	200×10箱	2,000
83613475	#10×75				

## ステンレス傘釘

FN KNフジニッタイ

ステンレス  
SUS304



商品コード	サイズ(mm)	胴部	入数/本	ケース/本
83642441	#13×41		400×25箱	10,000
83642445	#13×45		400×25箱	10,000
83642450	#13×50	スクリュー	400×25箱	10,000
83642465	#13×65		200×25箱	5,000
83642475	#13×75		160×25箱	4,000

# 連結傘釘

## ポリ連結傘釘

FN KNフジニッタイ

光沢めっき



### 特徴

合成樹脂波板1枚当たりの使用分の9本を頭部にセットされた合成樹脂で傘連結しているため非常に使い易い。釘の胴部は強い保持力を有するスクリュー加工を施してあり、光沢めっき仕上げを行っている。

### 用途

塩化ビニール波板、ポリエステル波板等

商品コード	サイズ(mm)	胴部	仕上	入数(9本/連)	ケース/連	色
87120100	#14×38	スクリュー	光沢めっき	30×50袋	1,500	白

## ステンレス連結傘釘

FN KNフジニッタイ

ステンレス  
SUS304



### 特徴

合成樹脂波板等、1枚当たりの使用分の9本を頭部にセットされたフェルトで連結しているため非常に使い易い。釘の胴部は強い保持力を有するスクリュー加工を施してあり、材質はステンレスで防錆に優れている。

### 用途

塩化ビニール波板、ポリエステル波板等

商品コード	サイズ(mm)	胴部	材質	仕上	入数(9本/連)	ケース/連
87212138	#14×38			ブライト	50×20箱	1,000
87212345	#13×45	スクリュー	ステンレス			
87212139	#14×38			ブロンズめっき		