

青銅・黄銅

汎用ボールバルブ
エコボール/
ZEシリーズ

製品記号

呼び径	
1/4 ^B	8 ^A
3/8	10
1/2	15
3/4	20
1	25
1 1/4	32
1 1/2	40
2	50

エコボール

400型



納入国
CAD

ZS

面間 (mm)	価格
42	¥1,850
43	¥2,030
51	¥2,190
59	¥2,540
71	¥3,430
78	¥5,290
88	¥6,710
99	¥9,330

操作機	レバー
ボデー	C3771BE
キャップ	C3771BE
ステム	耐脱亜鉛黄銅棒+Crめっき
ボール	C3771BE+Crめっき
ボールシート	グラスファイバー入PTFE
Oリング	PTFE
パッキン	グラスファイバー入PTFE
ハンドル	SUS430
方式	フローティング
ボア径	スタンダードボア
接続形状	ねじ込み…JIS B0203*
最高許容圧力	常温の水・油・ガス…2.75MPa 150℃以下の水・油・ガス…0.69MPa 飽和蒸気…0.98MPa ガス…可燃性・毒性以外のガス
備考	飽和蒸気対応用

ZEシリーズ

600型



納入国
CAD

ZE

面間 (mm)	価格
42	¥1,340
42	¥1,460
52	¥1,590
60	¥1,860
72	¥2,510
84	¥3,870
92	¥4,890
110	¥6,820

操作機	レバー
ボデー	C3771BE
キャップ	C3771BE
ステム	C3604BD
ボール	C3771BE+Crめっき
ボールシート	PTFE
Oリング	FKM
パッキン	SPCC+Znめっき
ハンドル	フローティング
方式	フルボア
ボア径	ねじ込み…JIS B0203*
接続形状	ねじ込み…JIS B0203*
最高許容圧力	常温の水・油・ガス…4.12MPa 150℃以下の水・油・ガス…0.98MPa ガス…可燃性・毒性以外のガス
備考	コンパクト型

ZEシリーズ

600型



納入国
CAD

ZET

面間 (mm)	価格
42	¥1,340
42	¥1,460
52	¥1,590
60	¥1,860
72	¥2,510
84	¥3,870
92	¥4,890
110	¥6,820

操作機	蝶形ハンドル
ボデー	C3771BE
キャップ	C3771BE
ステム	C3604BD
ボール	C3771BE+Crめっき
ボールシート	PTFE
Oリング	FKM
パッキン	SPCC+Znめっき
ハンドル	フローティング
方式	フルボア
ボア径	ねじ込み…JIS B0203
接続形状	ねじ込み…JIS B0203
最高許容圧力	常温の水・油・ガス…4.12MPa 150℃以下の水・油・ガス…0.98MPa ガス…可燃性・毒性以外のガス
備考	コンパクト型

JIS B0203…有効ねじ長さ・基準径の位置は当社の標準寸法です。

青銅・黄銅

汎用ボールバルブ
Tボールシリーズ

製品記号

呼び径	
1/4 ^B	8 ^A
3/8	10
1/2	15
3/4	20
1	25
1 1/4	32
1 1/2	40
2	50
2 1/2	65
3	80
4	100

Tボール

400型



水
納入国
CAD
カラー

T

面間 (mm)	価格
50	¥2,830
50	¥2,970
65	¥3,250
68	¥3,870
79	¥5,180
86	¥7,880
96	¥9,380
109	¥14,200
127	¥32,100
153	¥52,500
179	¥72,700

操作機	レバー
ボデー	C3771BE…1/4 ^B ~3 ^B CAC…4 ^B
キャップ	C3771BE…1/4 ^B ~3 ^B CAC…4 ^B
ステム	耐脱亜鉛黄銅棒
ボール	C3771BE+Ni-Crめっき
ボールシート	PTFE
Oリング	FKM
ハンドル	SUS430…1/4 ^B ~2 ^B FCD400-15…2 1/2 ^B ~4 ^B
方式	フローティング
ボア径	スタンダードボア
接続形状	ねじ込み…JIS B0203*
最高許容圧力	常温の水・油・ガス…2.75MPa 150℃以下の水・油・ガス…0.69MPa ガス…可燃性・毒性以外のガス
参照頁	カラーハンドルカバー…BC8 LPガス用…ガス1 ガス用…ガス3 RoHS適合品 (1/4 ^B ~1 ^B)…RoHS2 鉛の浸出基準合格…1/4 ^B ~3 ^B
備考	

Tボール

400型



水
納入国
CAD
カラー

TT

面間 (mm)	価格
50	¥2,830
50	¥2,970
65	¥3,250
68	¥3,870
79	¥5,180
86	¥7,880
96	¥9,380
109	¥14,200

操作機	T形ハンドル
ボデー	C3771BE
キャップ	C3771BE
ステム	耐脱亜鉛黄銅棒
ボール	C3771BE+Ni-Crめっき
ボールシート	PTFE
Oリング	FKM
ハンドル	ZDC
方式	フローティング
ボア径	スタンダードボア
接続形状	ねじ込み…JIS B0203
最高許容圧力	常温の水・油・ガス…2.75MPa 150℃以下の水・油・ガス…0.69MPa ガス…可燃性・毒性以外のガス
参照頁	
備考	

Tボール

400型



水
納入国
CAD
カラー

TO

面間 (mm)	価格
59	¥3,170
60	¥3,250
74	¥3,700
80	¥4,360
94	¥5,910

操作機	レバー
ボデー	C3771BE
キャップ	C3771BE
ステム	耐脱亜鉛黄銅棒
ボール	C3771BE+Ni-Crめっき
ボールシート	PTFE
Oリング	FKM
ハンドル	SUS430
方式	フローティング
ボア径	スタンダードボア
接続形状	テーパおねじ×テーパめねじ…JIS B0203
最高許容圧力	常温の水・油・ガス…2.75MPa 150℃以下の水・油・ガス…0.69MPa ガス…可燃性・毒性以外のガス
参照頁	カラーハンドルカバー…BC8
備考	

Tボール

400型



水
納入国
CAD
カラー

TF

面間 (mm)	価格
62	¥4,230
73	¥5,230
85	¥7,290
98	¥10,800
108	¥14,400
124	¥20,400

操作機	レバー
ボデー	C3771BE…1/4 ^B ~1 1/2 ^B CAC406…2 ^B
キャップ	C3771BE…1/4 ^B ~1 1/2 ^B CAC406…2 ^B
ステム	耐脱亜鉛黄銅棒
ボール	C3771BE+Ni-Crめっき
ボールシート	PTFE
Oリング	FKM
ハンドル	SUS430
方式	フローティング
ボア径	フルボア
接続形状	ねじ込み…JIS B0203
最高許容圧力	常温の水・油・ガス…2.75MPa 150℃以下の水・油・ガス…0.69MPa ガス…可燃性・毒性以外のガス
参照頁	カラーハンドルカバー…BC8 ガス用…ガス3
備考	

JIS B0203…有効ねじ長さ・基準径の位置は当社の標準寸法です。