

青銅・黄銅

圧力計用
ゲージバルブ

製品記号

呼び径	1/4 ^B 8 ^A
3/8 10	
1/2 15	
操作機	丸形ハンドル
ボデー	CAC406C
ステム	C3604BD
リング	NBR
ハンドル	ポリアセタール
方式	ニードルストレート
接続形状	テーパめねじ×平行めねじ…JIS B0203
最高許容圧力	80℃以下の水・油・空気…2.75MPa
備考	圧力計取付用

圧力計用ゲージバルブ

20K



納入図

BCGV

面間 (mm)	価格
46	¥1,840
46	¥2,010
46	¥2,480

圧力計用ゲージバルブ

20K



納入図

BCGVL

面間 (mm)	価格
46	◎
46	◎
46	◎

圧力計用ゲージバルブ

20K



納入図

BSGV

面間 (mm)	価格
46	¥1,180
46	¥1,240
46	¥1,680

圧力計用ゲージバルブ

20K



納入図

BSGVL

面間 (mm)	価格
46	◎
46	◎
46	◎

呼び径	8 ^A
10	
15	

操作機	丸形ハンドル
ボデー	CAC406C
ステム	C3604BD
リング	NBR
ハンドル	ポリアセタール
方式	ニードルストレート
接続形状	テーパめねじ×平行めねじ…JIS B0203
最高許容圧力	80℃以下の水・油・空気…2.75MPa
備考	圧力計取付用

操作機	丸形ロングハンドル
ボデー	CAC406C
ステム	C3604BD
リング	NBR
ハンドル	ポリアセタール
方式	ニードルストレート
接続形状	テーパめねじ×平行めねじ…JIS B0203
最高許容圧力	80℃以下の水・油・空気…2.75MPa
備考	圧力計取付用

操作機	丸形ハンドル
ボデー	C3602BD
ステム	C3604BD
リング	NBR
ハンドル	ポリアセタール
方式	ニードルストレート
接続形状	テーパめねじ×平行めねじ…JIS B0203
最高許容圧力	80℃以下の水・油・空気…2.75MPa
備考	圧力計取付用

操作機	丸形ロングハンドル
ボデー	C3602BD
ステム	C3604BD
リング	NBR
ハンドル	ポリアセタール
方式	ニードルストレート
接続形状	テーパめねじ×平行めねじ…JIS B0203
最高許容圧力	80℃以下の水・油・空気…2.75MPa
備考	圧力計取付用

青銅・黄銅

定流量弁

製品記号

呼び径	1/2 ^B 15 ^A
3/4 20	
1 25	

操作機	樹脂ハンドル
ボデー	CAC406
ボンネット	C3771BD
キャップ	C3771BD
ステム	耐脱亜鉛黄銅棒
ジスク	グラスファイバー入PTFE
ボール	
ボールシート	
リング	シリコンゴム・NBR
パッキン	非石綿
ガスケット	非石綿シート
オリフィス	H-NBR
ハンドル	フェノール樹脂
接続形状	テーパめねじ×ユニオンニップル…JIS B0203
流量設定範囲	4ℓ/min~30ℓ/min
最高許容圧力	0.98MPa
制御差圧	0.049MPa~0.08MPa…許容差0~20% 0.081MPa~0.49MPa…許容差±10%
温度範囲	0℃~+80℃
参照頁	製品特長…BC18
備考	スクリーン内蔵型

バルンサーバルブ

10K



国士
納入図
CAD

BS15-
BS20-

面間 (mm)	価格
118.5	¥18,500
121.5	¥18,500

バルンサーバルブ

10K



国士
納入図
CAD

BSS15-
BSS20-
BSS25-

面間 (mm)	価格
94.5	¥14,700
100.5	¥16,800
115.5	¥29,400

操作機	T形ハンドル
ボデー	CAC406
ボンネット	CAC406
キャップ	CAC406
ステム	耐脱亜鉛黄銅棒
ジスク	
ボール	C3604+Crめっき
ボールシート	PTFE
リング	FKM
パッキン	
ガスケット	非石綿ジョイントシート
オリフィス	H-NBR…3~30ℓ/min NBR…35~40ℓ/min ポリアセタール
ハンドル	テーパめねじ×ユニオンニップル…JIS B0203
接続形状	15°…3ℓ/min~15ℓ/min 20°…3ℓ/min~30ℓ/min 25°…25ℓ/min~40ℓ/min
流量設定範囲	15°…3ℓ/min~15ℓ/min 20°…3ℓ/min~30ℓ/min 25°…25ℓ/min~40ℓ/min
最高許容圧力	0.98MPa
制御差圧	0.049MPa~0.08MPa…許容差0~20% 0.081MPa~0.49MPa…許容差±10%
温度範囲	0℃~+80℃
参照頁	製品特長…BC18
備考	ストレート型 低騒音型

定流量弁 “定丸”

10K



国士
納入図
CAD

RTUC

面間 (mm)	価格
88	¥5,430
92.5	¥5,620
104	¥10,900

操作機	T形ロングハンドル (簡易着脱型)
ボデー	CAC406
ボンネット	CAC406
キャップ	CAC406
ステム	耐脱亜鉛黄銅棒
ジスク	
ボール	C3771BE+Ni-Crめっき
ボールシート	PTFE
リング	EPDM
パッキン	
ガスケット	非石綿
オリフィス	定流量器…POM+シリコンゴム
ハンドル	ポリアセタール
接続形状	テーパめねじ×ユニオンニップル…JIS B0203
流量設定範囲	設定流量…5・6・7.5・8ℓ/min 10・12.5・15ℓ/min 17.5・20・25・30ℓ/min
最高許容圧力	1.0MPa
制御差圧	0.15MPa~0.49MPa…許容差±20% (5ℓ/min) 0.15MPa~0.49MPa…許容差±15% (6~30ℓ/min)
温度範囲	0℃~+60℃
参照頁	
備考	

呼び径	15 ^A
20	
25	