

バタフライ

ダクタイル鉄製
10K DJシリーズ

製品記号

呼び径
2 ^B 50 ^A
2 ^{1/2} 65
3 80
4 100
5 125
6 150

操作機
ボデー
ステム
ジスク
シート
Oリング
ステムベアリング
ハンドル
接続形状
最高許容圧力
温度範囲
日本協証証番号
参照頁
備考

DJシリーズ

5K/10K



輸入国
CAD

10DJ

面間 (mm)	価格
43	¥17,000★
46	¥18,500★
46	¥20,600★
52	¥24,800★
56	¥34,300★
56	¥38,400★

レバー
FCD450-10
SUS403/SUS410
FCD450-10+ENP
NBR
NBR
POM・グラスファイバー入PTFE
ADC12
ウエハ…JIS 5K/10K
圧力-温度基準…バタ4
配管適用パイプ…バタ19
JIS B 2032規格適合品

DJシリーズ

5K/10K



輸入国

10DJU

面間 (mm)	価格
43	¥18,100★
46	¥19,700★
46	¥22,800★
52	¥29,300★
56	¥39,000★
56	¥45,000★

レバー
FCD450-10
SUS403/SUS410
SCS13A…10DJU
SCS14A…対応可 (10DJM)
NBR
NBR
POM・グラスファイバー入PTFE
ADC12
ウエハ…JIS 5K/10K
圧力-温度基準…バタ4
消防評定品…消防3
配管適用パイプ…バタ19
JIS B 2032規格適合品

DJシリーズ

5K/10K



日本協証
輸入国

10DJUE

面間 (mm)	価格
43	¥20,000★
46	¥21,700★
46	¥25,000★
52	¥32,300★
56	¥42,700★
56	¥49,500★

レバー
FCD450-10
SUS403/SUS410
SCS13A…10DJUE
SCS14A…対応可 (10DJME)
EPDM
EPDM
POM・グラスファイバー入PTFE
ADC12
ウエハ…JIS 5K/10K
圧力-温度基準…バタ4
連続使用…0℃～+100℃
E-303…特注
消防評定品…消防3
配管適用パイプ…バタ19
JIS B 2032規格適合品

呼び径
50 ^A
65
80
100
125
150

バタフライ

ダクタイル鉄製
10K DJシリーズ

製品記号

呼び径
2 ^B 50 ^A
2 ^{1/2} 65
3 80
4 100
5 125
6 150
8 200
10 250
12 300
14 350
16 400
18 450
20 500
24 600

操作機
ボデー
ステム
ジスク
シート
Oリング
接続形状
最高許容圧力
温度範囲
日本協証証番号
参照頁
備考

DJシリーズ

5K/10K



輸入国
CAD

G-10DJ

面間 (mm)	G	価格
43	No.0	¥31,100★
46	No.0	¥32,400★
46	No.1	¥35,000★
52	No.1	¥37,300★
56	No.1	¥47,700★
56	No.1	¥51,900★
60	No.2	¥74,600★
68	No.3	¥101,000★
78	No.3	¥129,000★
78	No.3	¥260,000★
102	No.3	¥324,000★
114	No.3	¥393,000★
127	No.4	¥460,000★
154	No.4	¥720,000★

横形ギア
FCD450-10…50 ^A ～300 ^A
FC200…350 ^A ～600 ^A
SUS403/SUS410…50 ^A ～200 ^A
SUS410…250 ^A ～300 ^A
SUS420J2…350 ^A ～600 ^A
FCD450-10+ENP
NBR
NBR
ウエハ…JIS 5K/10K
圧力-温度基準…バタ4
配管適用パイプ…バタ19
JIS B 2032規格適合品
50 ^A ～400 ^A …5K/10K共通
450 ^A ～600 ^A …5Kフランジの場合、製品記号:G-5DJ

DJシリーズ

5K/10K



輸入国

G-10DJU

面間 (mm)	G	価格
43	No.0	¥31,500★
46	No.0	¥33,000★
46	No.1	¥36,300★
52	No.1	¥41,400★
56	No.1	¥51,900★
56	No.1	¥57,800★
60	No.2	¥84,100★
68	No.3	¥127,000★
78	No.3	¥161,000★
78	No.3	¥324,000★
102	No.3	¥396,000★
114	No.3	¥497,000★
127	No.4	¥593,000★
154	No.4	¥941,000★

横形ギア
FCD450-10…50 ^A ～300 ^A
FC200…350 ^A ～600 ^A
SUS403/SUS410…50 ^A ～200 ^A
SUS410…250 ^A ～300 ^A
SUS420J2…350 ^A ～600 ^A
SCS13A…10DJU
SCS14A…対応可 (10DJM)
NBR
NBR
ウエハ…JIS 5K/10K
圧力-温度基準…バタ4
消防評定品…消防3
配管適用パイプ…バタ19
JIS B 2032規格適合品
50 ^A ～400 ^A …5K/10K共通
450 ^A ～600 ^A …5Kフランジの場合、製品記号:G-5DJU

DJシリーズ

5K/10K



日本協証
輸入国

G-10DJUE

面間 (mm)	G	価格
43	No.0	¥33,500★
46	No.0	¥34,900★
46	No.1	¥38,700★
52	No.1	¥44,400★
56	No.1	¥55,700★
56	No.1	¥62,400★
60	No.2	¥92,400★
68	No.3	¥139,000★
78	No.3	¥176,000★
78	No.3	¥345,000★
102	No.3	¥420,000★
114	No.3	¥526,000★
127	No.4	¥629,000★
154	No.4	¥999,000★

横形ギア
FCD450-10…50 ^A ～300 ^A
FC200…350 ^A ～600 ^A
SUS403/SUS410…50 ^A ～200 ^A
SUS410…250 ^A ～300 ^A
SUS420J2…350 ^A ～600 ^A
SCS13A…10DJUE
SCS14A…対応可 (10DJME)
EPDM
EPDM
ウエハ…JIS 5K/10K
圧力-温度基準…バタ4
連続使用…0℃～+100℃
E-303…50 ^A ～300 ^A (特注)
消防評定品…消防3
配管適用パイプ…バタ19
JIS B 2032規格適合品
50 ^A ～400 ^A …5K/10K共通
450 ^A ～600 ^A …5Kフランジの場合、製品記号:G-5DJUE

呼び径
50 ^A
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600