

# バタフライ

## ダクタイト鉄製 10K DJシリーズ

### 製品記号

呼び径	2 <sup>B</sup> 50 <sup>A</sup>	2 <sup>1/2</sup> 65	3 80	4 100	5 125	6 150	8 200	10 250	12 300	14 350	16 400	18 450	20 500	24 600
-----	--------------------------------	---------------------	------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

操作機	ボデー	ステム	ジスク	シート	Oリング	接続形状	最高許容圧力	温度範囲	参照頁	備考

## DJシリーズ

5K/10K



納入国  
CAD

### VG-10DJ

面間 (mm)	G	価格
43	VG-1	¥35,500*
46	VG-1	¥36,800*
46	VG-1	¥38,800*
52	VG-1	¥40,600*
56	VG-1	¥55,300*
56	VG-1	¥59,100*
60	VG-2	¥88,900*
68	VG-2	¥113,000*
78	VG-2	¥137,000*
78	RVA-03-UG	¥294,000*
102	RVA-03-UG	¥358,000*
114	RVA-03-UG	¥423,000*
127	RVA-04-UG	¥495,000*
154	RVA-04-UG	¥919,000*

縦形ギア	FCD450-10...50 <sup>A</sup> ~300 <sup>A</sup>	FC200...350 <sup>A</sup> ~600 <sup>A</sup>	SUS403/SUS410...50 <sup>A</sup> ~200 <sup>A</sup>	SUS410...250 <sup>A</sup> ~300 <sup>A</sup>	SUS420J2...350 <sup>A</sup> ~600 <sup>A</sup>	FCD450-10+ENP	NBR	NBR	ウエハ...JIS 5K/10K	圧力・温度基準...バタ4	配管適用パイプ...バタ19	JIS B 2032規格適合品	50 <sup>A</sup> ~400 <sup>A</sup> ...5K/10K共通	450 <sup>A</sup> ~600 <sup>A</sup> ...5Kフランジの場合、製品記号:VG-5DJ
------	---	--	---	---	---	---------------	-----	-----	------------------	---------------	----------------	-----------------	---	---

## DJシリーズ

5K/10K



納入国  
CAD

### VG-10DJU

面間 (mm)	G	価格
43	VG-1	¥35,800*
46	VG-1	¥37,000*
46	VG-1	¥40,200*
52	VG-1	¥44,500*
56	VG-1	¥59,000*
56	VG-1	¥64,700*
60	VG-2	¥97,500*
68	VG-2	¥137,000*
78	VG-2	¥168,000*
78	RVA-03-UG	¥357,000*
102	RVA-03-UG	¥427,000*
114	RVA-03-UG	¥532,000*
127	RVA-04-UG	¥605,000*
154	RVA-04-UG	¥1,138,000*

縦形ギア	FCD450-10...50 <sup>A</sup> ~300 <sup>A</sup>	FC200...350 <sup>A</sup> ~600 <sup>A</sup>	SUS403/SUS410...50 <sup>A</sup> ~200 <sup>A</sup>	SUS410...250 <sup>A</sup> ~300 <sup>A</sup>	SUS420J2...350 <sup>A</sup> ~600 <sup>A</sup>	SCS13A...10DJU	SCS14A...対応可 (10DJM)	NBR	NBR	ウエハ...JIS 5K/10K	圧力・温度基準...バタ4	消防評定品...消防4	配管適用パイプ...バタ19	JIS B 2032規格適合品	50 <sup>A</sup> ~400 <sup>A</sup> ...5K/10K共通	450 <sup>A</sup> ~600 <sup>A</sup> ...5Kフランジの場合、製品記号:VG-5DJU
------	---	--	---	---	---	----------------	----------------------	-----	-----	------------------	---------------	-------------	----------------	-----------------	---	--

## DJシリーズ

5K/10K



納入国  
CAD

### VG-10DJUE

面間 (mm)	G	価格
43	VG-1	¥37,600*
46	VG-1	¥39,000*
46	VG-1	¥42,300*
52	VG-1	¥47,200*
56	VG-1	¥63,000*
56	VG-1	¥69,200*
60	VG-2	¥106,000*
68	VG-2	¥149,000*
78	VG-2	¥184,000*
78	RVA-03-UG	¥378,000*
102	RVA-03-UG	¥450,000*
114	RVA-03-UG	¥561,000*
127	RVA-04-UG	¥641,000*
154	RVA-04-UG	¥1,196,000*

縦形ギア	FCD450-10...50 <sup>A</sup> ~300 <sup>A</sup>	FC200...350 <sup>A</sup> ~600 <sup>A</sup>	SUS403/SUS410...50 <sup>A</sup> ~200 <sup>A</sup>	SUS410...250 <sup>A</sup> ~300 <sup>A</sup>	SUS420J2...350 <sup>A</sup> ~600 <sup>A</sup>	SCS13A...10DJUE	SCS14A...対応可 (10DJME)	EPDM	EPDM	ウエハ...JIS 5K/10K	圧力・温度基準...バタ4	連続使用...0℃~+100℃	消防評定品...消防4	配管適用パイプ...バタ19	JIS B 2032規格適合品	50 <sup>A</sup> ~400 <sup>A</sup> ...5K/10K共通	450 <sup>A</sup> ~600 <sup>A</sup> ...5Kフランジの場合、製品記号:VG-5DJUE
------	---	--	---	---	---	-----------------	-----------------------	------	------	------------------	---------------	-----------------	-------------	----------------	-----------------	---	---

# バタフライ

## ダクタイト鉄製 16K DJシリーズ

### 製品記号

呼び径	2 <sup>B</sup> 50 <sup>A</sup>	2 <sup>1/2</sup> 65	3 80	4 100	5 125	6 150
-----	--------------------------------	---------------------	------	-------	-------	-------

操作機	ボデー	ステム	ジスク	シート	Oリング	ステムベアリング	ハンドル	接続形状	最高許容圧力	温度範囲	日本協証証番号	参照頁	備考

## DJシリーズ

16K



納入国  
CAD

### 16DJ

面間 (mm)	価格
43	¥42,700*
46	¥45,500*
46	¥45,800*
52	¥49,700*
56	¥57,900*
56	¥67,000*

レバー	FCD450-10	SUS403/SUS410	FCD450-10+ENP	NBR	NBR	POM・ガラスファイバー入PTFE...50 <sup>A</sup> ~125 <sup>A</sup>	POM・PTFE (裏金入)...150 <sup>A</sup>	ADC12	ウエハ...JIS 16K	圧力・温度基準...バタ4	配管適用パイプ...バタ19	JIS B 2032規格適合品
-----	-----------	---------------	---------------	-----	-----	---	-----------------------------------	-------	---------------	---------------	----------------	-----------------

## DJシリーズ

16K



納入国

### 16DJU

面間 (mm)	価格
43	¥43,100*
46	¥46,000*
46	¥49,400*
52	¥51,500*
56	¥62,200*
56	¥73,000*

レバー	FCD450-10	SUS403/SUS410	SCS13A...16DJU	SCS14A...対応可 (16DJM)	NBR	NBR	POM・ガラスファイバー入PTFE...50 <sup>A</sup> ~125 <sup>A</sup>	POM・PTFE (裏金入)...150 <sup>A</sup>	ADC12	ウエハ...JIS 16K	圧力・温度基準...バタ4	消防評定品...消防4	配管適用パイプ...バタ19	JIS B 2032規格適合品
-----	-----------	---------------	----------------	----------------------	-----	-----	---	-----------------------------------	-------	---------------	---------------	-------------	----------------	-----------------

## DJシリーズ

16K



納入国

### 16DJUE

面間 (mm)	価格
43	¥45,100*
46	¥48,200*
46	¥49,700*
52	¥56,700*
56	¥66,300*
56	¥77,800*

レバー	FCD450-10	SUS403/SUS410	SCS13A...16DJUE	SCS14A...対応可 (16DJME)	EPDM	EPDM	POM・ガラスファイバー入PTFE...50 <sup>A</sup> ~125 <sup>A</sup>	POM・PTFE (裏金入)...150 <sup>A</sup>	ADC12	ウエハ...JIS 16K	圧力・温度基準...バタ4	連続使用...0℃~+100℃	E-303...特注	消防評定品...消防4	配管適用パイプ...バタ19	JIS B 2032規格適合品
-----	-----------	---------------	-----------------	-----------------------	------	------	---	-----------------------------------	-------	---------------	---------------	-----------------	------------	-------------	----------------	-----------------