

青銅・黄銅
汎用ボールバルブ
ちび丸シリーズ

マルチボール“ちび丸”
10K



マルチボール“ちび丸”
10K



マルチボール“ちび丸”
10K



製品記号

TRM

TRO

TRX

呼び径

1/8^ø 6^A

1/4 8

3/8 10

1/2 15

L

H

D

L

H

D

L

H

D

操作機

ボデー

キャップ

ステム

ボール

ボールシート

Oリング

ハンドル

方式

接続形状


最高許容圧力

温度範囲

レバー
C3771BD+Crめっき
C3604BD+Crめっき
C3604BD
C3604BD+Crめっき
PTFE
NBR
PBT-BT1030
フローティング
テーパめねじ×テーパめねじJIS B0203
水・油・空気:1.0MPa
-10℃~+80℃

レバー
C3771BD+Crめっき
C3604BD+Crめっき
C3604BD
C3604BD+Crめっき
PTFE
NBR
PBT-BT1030
フローティング
テーパめねじ×テーパめねじJIS B0203
水・油・空気:1.0MPa
-10℃~+80℃

レバー
C3771BD+Crめっき
C3604BD+Crめっき
C3604BD
C3604BD+Crめっき
PTFE
NBR
PBT-BT1030
フローティング
テーパめねじ×テーパめねじJIS B0203
水・油・空気:1.0MPa
-10℃~+80℃



青銅・黄銅
JIS規格品・
汎用品

グローブ
5K



JIS

グローブ
10K



JIS

グローブ
10K



国士

ゲート
5K



JIS

製品記号

K

J

JB

M

呼び径

1/4^ø 8^A

3/8 10

1/2 15

3/4 20

1 25

1 1/4 32

1 1/2 40

2 50

2 1/2 65

3 80

4 100

L

H

D

L

H

D

L

H

D

L

H

D

ボデー

ボンネット

ステム

ジスク

パッキン

ガスケット

ハンドル

接続形状

最高許容圧力

適用流体

備考

CAC406
C3771BE:3/8^ø-1^ø
CAC406:1 1/4^ø-3^ø
C3531
CAC406C:3/8^ø-1^ø
CAC406:1 1/4^ø-3^ø
非石綿
ADC12
ねじ込みJIS B0203
-29℃~+120℃:0.7MPa
+159℃:0.5MPa
*水・油・ガス・空気・蒸気
*可燃性・毒性ガス以外のガス
JIS B2011:1/2^ø-3^ø

CAC406
C3771BE:1/4^ø-3/4^ø
CAC406:1^ø-3^ø
C3531
CAC406C:1/4^ø-1/2^ø
CAC406:3/4^ø-3^ø
非石綿
ADC12:1/4^ø-2 1/2^ø
FCD400-15:3^ø
ねじ込みJIS B0203
-29℃~+120℃:1.4MPa
+185℃:1.0MPa
*水・油・ガス・空気・蒸気
*可燃性・毒性ガス以外のガス
JIS B2011

CAC406
C3771BE:1/2^ø-3/4^ø
CAC406:1^ø-4^ø
C3531
CAC406C:1/2^ø
CAC406:3/4^ø-4^ø
非石綿:1/2^ø-3^ø
PTFE編組:4^ø
非石綿
ZDC:1/2^ø
ADC12:3/4^ø-2 1/2^ø
FCD400-15:3^ø-4^ø
フランジJIS B2011
フランジ厚み:キッツ標準
-29℃~+120℃:1.4MPa
+185℃:1.0MPa
*水・油・ガス・空気・蒸気
*可燃性・毒性ガス以外のガス
*公共建築工事標準仕様書相当品:1/2^ø-2^ø
*スクリーボンネット:1/2^ø-2 1/2^ø
*ボルテットボンネット:3^ø-4^ø

CAC406
CAC406
C3531
CAC406
非石綿
ZDC:1/2^ø-1^ø
ADC12:1 1/4^ø-3^ø
ねじ込みJIS B0203
-29℃~+120℃:0.7MPa
+134℃:0.5MPa
*水・油・ガス・空気・蒸気
*可燃性・毒性ガス以外のガス
*JIS B2011
*スクリーボンネット

