

青銅・黄銅  
ファンコイル  
ユニット用  
ボールバルブ

ファンコイルユニット用ボール  
10K



ファンコイルユニット用ロングネックボール  
10K



空調一般配管用ロングネックボール  
10K



製品記号

RTFU

TLFT

TLF

呼び径

1/2<sup>ø</sup> 15<sup>A</sup>

3/4 20

1 25

1 1/4 32

1 1/2 40

2 50

操作機

ボデー

キャップ

ステム

ボール

ボールシート

Oリング

ガスケット

ハンドル

方式

ボア径

接続形状

最高許容圧力

温度範囲

●参照頁

●備考

呼び径	L	H	D
1/2 <sup>ø</sup> 15 <sup>A</sup>	96.0	76.0	61.0
3/4 20	106.0	79.0	61.0
1 25	120.0	97.0	100.0
1 1/4 32			
1 1/2 40			
2 50			

呼び径	L	H	D
1/2 <sup>ø</sup> 15 <sup>A</sup>	56.0	80.0	82.0
3/4 20	65.0	84.0	82.0
1 25	77.0	93.0	94.0
1 1/4 32	90.0	110.0	94.0
1 1/2 40	98.0	125.0	120.0
2 50	119.0	134.0	120.0

呼び径	L	H	D
1/2 <sup>ø</sup> 15 <sup>A</sup>	56.0	75.0	80.0
3/4 20	65.0	79.0	80.0
1 25	77.0	85.0	110.0
1 1/4 32	90.0	102.0	110.0
1 1/2 40	98.0	110.0	140.0
2 50	119.0	118.0	140.0

操作機	T形ロングハンドル
ボデー	CAC406
キャップ	CAC406
ステム	SUS304
ボール	SUS316
ボールシート	グラスファイバー入PTFE
Oリング	EPDM
ガスケット	非石棉
ハンドル	ポリアセタール
方式	フローティング
ボア径	フルボア
接続形状	テーパめねじ×ユニオンニップル:JIS B0203
最高許容圧力	・冷温水(脈動):1.0MPa ・冷温水(静流):1.4MPa
温度範囲	流体:0℃→+100℃
●参照頁	
●備考	

操作機	T形ハンドル
ボデー	CAC406
キャップ	CAC406
ステム	SUS304
ボール	SCS13A
ボールシート	PTFE
Oリング	FKM
ガスケット	
ハンドル	強化プラスチック
方式	フローティング
ボア径	フルボア
接続形状	ねじ込み:JIS B0203
最高許容圧力	・80℃以下の静流水:1.4MPa ・80℃以下の油・空気・脈動水:1.0MPa
温度範囲	・流体:0℃→+80℃ ・周囲:-20℃→+60℃
●参照頁	
●備考	公共建築工事標準仕様書相当品:1/2 <sup>ø</sup> -2 <sup>ø</sup>

操作機	レバー
ボデー	CAC406
キャップ	CAC406
ステム	SUS304
ボール	SCS13A
ボールシート	PTFE
Oリング	FKM
ガスケット	
ハンドル	SUS430
方式	フローティング
ボア径	フルボア
接続形状	ねじ込み:JIS B0203
最高許容圧力	・80℃以下の静流水:1.4MPa ・80℃以下の油・空気・脈動水:1.0MPa
温度範囲	
●参照頁	
●備考	カラーハンドルカバー:BC16

青銅・黄銅  
圧力計用  
ニードルバルブ

圧力計用ニードルバルブ  
20K



圧力計用ニードルバルブ  
20K



圧力計用ニードルバルブ  
20K



圧力計用ニードルバルブ  
20K



製品記号

BCGV

BCGVL

BSGV

BSGVL

呼び径

1/4<sup>ø</sup> 8<sup>A</sup>

3/8 10

1/2 15

操作機

ボデー

ステム

Oリング

ハンドル

方式

接続形状

最高許容圧力

呼び径	L	H	D
1/4 <sup>ø</sup> 8 <sup>A</sup>	46.0	25.0	23.0
3/8 10	46.0	25.0	23.0
1/2 15	46.0	27.5	23.0

呼び径	L	H	D
1/4 <sup>ø</sup> 8 <sup>A</sup>	46.0	53.5	23.0
3/8 10	46.0	53.5	23.0
1/2 15	46.0	56.0	23.0

呼び径	L	H	D
1/4 <sup>ø</sup> 8 <sup>A</sup>	46.0	25.0	23.0
3/8 10	46.0	25.0	23.0
1/2 15	46.0	26.5	23.0

呼び径	L	H	D
1/4 <sup>ø</sup> 8 <sup>A</sup>	46.0	53.5	23.0
3/8 10	46.0	53.5	23.0
1/2 15	46.0	55.0	23.0

操作機	丸形ハンドル
ボデー	CAC406C
ステム	C3604BD
Oリング	NBR
ハンドル	ポリアセタール
方式	ニードルストレート
接続形状	テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202
最高許容圧力	80℃以下の水・油・空気:2.8MPa

操作機	丸形ロングハンドル
ボデー	CAC406C
ステム	C3604BD
Oリング	NBR
ハンドル	ポリアセタール
方式	ニードルストレート
接続形状	テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202
最高許容圧力	80℃以下の水・油・空気:2.8MPa

操作機	丸形ハンドル
ボデー	C3602BD
ステム	C3604BD
Oリング	NBR
ハンドル	ポリアセタール
方式	ニードルストレート
接続形状	テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202
最高許容圧力	80℃以下の水・油・空気:2.8MPa

操作機	丸形ロングハンドル
ボデー	C3602BD
ステム	C3604BD
Oリング	NBR
ハンドル	ポリアセタール
方式	ニードルストレート
接続形状	テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202
最高許容圧力	80℃以下の水・油・空気:2.8MPa