

ダクタイル鉄
一般弁
10Kシリーズ

ウエハチャッキ
10K



国産

Y形ストレーナ
10K



国産

Y形ストレーナ
10K



国産

Y形ストレーナ
10K



国産

Y形ストレーナ
10K



国産

製品記号

10SWZU

10FDY

10FDYK

10FDYBF

10FDYBFK

呼び径	10SWZU			10FDY			10FDYK			10FDYBF			10FDYBFK					
	L	H	D	L	H	D	L	H	D	L	H	D	L	H	D			
1/4 ^a 8 ^a				65.0	46.0	21.0	65.0	46.0					125.0	57.0		125.0	57.0	
3/8 10				70.0	46.0	23.0	70.0	46.0					140.0	63.0		140.0	63.0	
1/2 15				85.0	60.0	30.0	85.0	60.0					150.0	77.0		150.0	77.0	
3/4 20				100.0	65.0	36.0	100.0	65.0					170.0	90.0		170.0	90.0	
1 25				115.0	75.0	45.0	115.0	75.0					190.0	100.0		190.0	100.0	
1 1/4 32				135.0	90.0	55.0	135.0	90.0					230.0	138.0		230.0	138.0	
1 1/2 40				150.0	100.0	60.0	150.0	100.0					250.0	115.0		250.0	115.0	
2 50	56.0	161.0	70.0	180.0	115.0	78.0	180.0	115.0					305.0	212.0		305.0	212.0	
2 1/2 65	56.0	168.0	70.0	220.0	191.0	90.0	220.0	191.0					360.0	242.0		360.0	242.0	
3 80	59.0	174.0	70.0	250.0	215.0	105.0	250.0	215.0					415.0	284.0		415.0	284.0	
4 100	66.0	187.0	70.0										465.0	325.0		465.0	325.0	
5 125	72.0	201.0	70.0										515.0	370.0		515.0	370.0	
6 150	78.0	220.0	80.0										580.0	462.0		580.0	462.0	
8 200	96.0	247.0	80.0										680.0	536.0		680.0	536.0	
10 250	109.0	298.0	90.0										800.0	625.0		800.0	625.0	
12 300	145.0	324.0	90.0															
14 350	184.0	337.0	90.0															
16 400	191.0	365.0	90.0															
18 450	204.0	394.0	90.0															
ボデー	FCD-S+NBR			FCD-S			FCD-S			FCD-S			FCD-S					
キャップ				C3771BE:1/2 ^a -2 ^a			C3771BE:1/2 ^a -2 ^a			C3771BE:15 ^a -40 ^a			C3771BE:15 ^a -40 ^a					
カバー				FCD-S:2 1/2 ^a -3 ^a			FCD-S:2 1/2 ^a -3 ^a			FCD-S:50 ^a -300 ^a			FCD-S:50 ^a -300 ^a					
ボンネット	FCD-S:バイパスバルブ																	
ステム	SUS420J2																	
ヒンジピン	SUS304																	
ジスク	SCS13																	
	SUS403:バイパスバルブ																	
パッキン	非石綿:バイパスバルブ																	
ハンドル	FCD450:バイパスバルブ																	
ガスケット				非石綿シート			非石綿シート			非石綿シート			非石綿シート					
プラグ				SUS304:1 1/2 ^a -3 ^a			SUS304:1 1/2 ^a -3 ^a			SUS304			SUS304					
スクリーン				60°千鳥抜きステンレス打抜板			304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 ねじ込み:JIS B0203			60°千鳥抜きステンレス打抜板			304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 フランジフラットフェイス:JIS B2239 10K					
接続形状	ウエハ:JIS 10K			ねじ込み:JIS B0203			ねじ込み:JIS B0203			フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K			フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K					
最高許容圧力	0°C→+80°Cの静流水:1.4MPa 0°C→+80°Cの脈動水・空気・油:1.0MPa			-10°C→+120°Cの静流水:1.4MPa -10°C→+220°Cの蒸気・空気・ガス・油:脈動水:1.0MPa 1/2 ^a -2 ^a :最高使用温度200°C以下			-10°C→+120°Cの静流水:1.4MPa -10°C→+220°Cの蒸気・空気・ガス・油:脈動水:1.0MPa 1/2 ^a -2 ^a :最高使用温度200°C以下			-10°C→+120°Cの静流水:1.4MPa -10°C→+220°Cの蒸気・空気・ガス・油:脈動水:1.2MPa 300°Cの蒸気・空気・ガス・油:脈動水:1.0MPa 15 ^a -40 ^a :最高使用温度200°C以下			-10°C→+120°Cの静流水:1.4MPa -10°C→+220°Cの蒸気・空気・ガス・油:脈動水:1.2MPa 300°Cの蒸気・空気・ガス・油:脈動水:1.0MPa 15 ^a -40 ^a :最高使用温度200°C以下					
備考	●公共建築工事標準仕様書相当品:50 ^a -450 ^a ●配管用ボルトナット付						●公共建築工事標準仕様書適合品:1/2 ^a -2 ^a						●公共建築工事標準仕様書適合品:65 ^a -300 ^a					

ダクタイル鉄
一般弁
16Kシリーズ

グローブ
16K



JV

グローブ
16K



JV

グローブ
16K



JV

製品記号

16SP

16SPB

16SPBO-G-16SPBO

呼び径	16SP			16SPB			16SPBO-G-16SPBO			
	L	H	D	L	H	D	L	H	D	B(ギア)
3/8 ^a 10 ^a	64.0	110.0	60.0	108.0	111.0	60.0				
1/2 15	70.0	122.0	80.0	108.0	122.0	80.0				
3/4 20	85.0	128.0	80.0	117.0	128.0	80.0				
1 25	95.0	147.0	100.0	127.0	146.0	100.0				
1 1/4 32	110.0	165.0	115.0	140.0	165.0	115.0				
1 1/2 40	125.0	182.0	115.0	165.0	182.0	115.0				
2 50	145.0	196.0	135.0	203.0	198.0	135.0	203.0	302.0	200.0	
2 1/2 65							216.0	317.0	225.0	
3 80							241.0	356.0	250.0	
4 100							292.0	377.0	250.0	
5 125							356.0	460.0	300.0	
6 150							406.0	524.0	350.0	
8 200							495.0	585.0	400.0	
10 250							622.0	880.0	360.0	244.0
12 300							698.0	943.0	360.0	244.0
操作機							ハンドル:50 ^a -125 ^a ハンマーブロー:150 ^a -200 ^a ギア:250 ^a -300 ^a			
ボデー	FCD-S			FCD-S			FCD-S			
ボンネット	FCD-S			FCD-S			FCD-S			
ステム	SUS420J2			SUS420J2			SUS403			
ジスク	SUS403			SUS403			SUS403:50 ^a FCD-S:65 ^a -300 ^a			
パッキン	非石綿			非石綿			非石綿			
ガスケット	C1100P-O			C1100P-O			非石綿シート			
ハンドル	FCD450-10			FCD450-10			FCD400-15			
接続形状	ねじ込み:JIS B0203			フランジ:JIS B2239 16K			フランジ:JIS B2239 16K			
最高許容圧力	-10°C→+120°Cの静流水:2.2MPa -10°C→+220°Cの蒸気・空気・ガス・油:脈動水:2.0MPa			-10°C→+120°Cの静流水:2.2MPa -10°C→+220°Cの蒸気・空気・ガス・油:脈動水:2.0MPa 300°Cの蒸気・空気・ガス・油:脈動水:1.8MPa 350°Cの蒸気・空気・ガス・油:脈動水:1.6MPa			-10°C→+120°Cの静流水:2.2MPa -10°C→+220°Cの蒸気・空気・ガス・油:脈動水:2.0MPa 300°Cの蒸気・空気・ガス・油:脈動水:1.8MPa 350°Cの蒸気・空気・ガス・油:脈動水:1.6MPa			
備考	●JV4-2相当:1/2 ^a -2 ^a			●JV4-2相当:15 ^a -50 ^a			●JV4-5適合:65 ^a -200 ^a			