

ダクタイル鉄
一般弁
20Kシリーズ

ベローズシールグローブ
20K



ゲート
20K



ゲート
20K



ゲート
20K



製品記号	20SDBOW			20SLS			20SLB			20SLBO			
	呼び径	L	H	D	L	H	D	L	H	D	L	H	D
1/2 ^φ 15 ^A	110.0	184.0	90.0	70.0	175.0	90.0	108.0	175.0	90.0				
3/4 20	120.0	184.0	90.0	75.0	177.0	90.0	117.0	177.0	90.0				
1 25	130.0	190.0	100.0	85.0	214.0	100.0	127.0	214.0	100.0				
1 1/4 32	160.0	238.0	140.0	95.0	241.0	115.0	140.0	241.0	115.0				
1 1/2 40	180.0	238.0	140.0	105.0	277.0	135.0	165.0	277.0	135.0	190.0	326.0	160.0	
2 50	230.0	271.0	160.0	115.0	301.0	135.0				216.0	395.0	200.0	
2 1/2 65	292.0	305.0	180.0							241.0	450.0	200.0	
3 80	318.0	395.0	250.0							283.0	520.0	250.0	
4 100	356.0	432.0	300.0							305.0	595.0	250.0	
5 125	400.0	529.0	350.0							381.0	725.0	300.0	
6 150	444.0	586.0	400.0							403.0	820.0	350.0	
8 200	559.0	749.0	450.0							419.0	1070.0	400.0	
10 250										457.0	1247.0	450.0	
12 300										502.0	1451.0	500.0	
ボデー	FCD-S			FCD-S			FCD-S			FCD-S			
ボンネット	FCD-S			FCD-S			FCD-S			FCD-S			
ステム	SUS403			SUS420J2			SUS420J2			SUS403			
ジスク	グラスファイバー入PTFE			SCS1			SCS1			SUS403・40 ^A -150 ^A SCPH2+13Cr・200 ^A -300 ^A			
パッキン	膨張黒鉛			非石綿			非石綿			非石綿			
ガスケット	膨張黒鉛シート			非石綿シート			非石綿シート			非石綿シート			
ベローズホルダ	SUS304												
ベローズ	SUS316L												
ボデーシートリング	SUS304/SCS13A												
ハンドル	FCD400			FCD450-10			FCD450-10			FCD400-15			
接続形状	フランジJIS B2239 20K			ねじ込みJIS B0203			フランジJIS B2239 20K			フランジJIS B2239 20K			
最高許容圧力	・-10℃～+120℃の静流水:2.5MPa ・-10℃～+183℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.5MPa			・-10℃～+120℃の静流水:2.8MPa ・-10℃～+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.5MPa ・300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.3MPa ・350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0MPa			・-10℃～+120℃の静流水:2.8MPa ・-10℃～+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.5MPa ・300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.3MPa ・350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0MPa			・-10℃～+120℃の静流水:2.8MPa ・-10℃～+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.5MPa ・300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.3MPa ・350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0MPa			
●参照頁				消防設備用: (F)20SLS 消防2 LPガス用: (G)20SDL ガス3			LPガス用: (G)20SDL ガス3			消防設備用: (F)20SLBO 消防2 LPガス用: (G)20SDLBO ガス3			
●備考				JV4-4適合			JV4-4適合			JV4-5適合:65 ^A -300 ^A			

ダクタイル鉄
一般弁
20Kシリーズ

リフトチャッキ
20K



リフトチャッキ
20K



スイングチャッキ
20K



製品記号	20SN		20SNB		20SOB	
	L	H	L	H	L	H
1/2 ^φ 15 ^A	78.0	56.0	110.0	56.0		
3/4 20	91.0	60.0	120.0	60.0		
1 25	105.0	68.0	130.0	68.0		
1 1/4 32	122.0	80.0	160.0	80.0		
1 1/2 40	135.0	85.0	180.0	85.0		
2 50	160.0	99.0	230.0	99.0	267.0	135.0
2 1/2 65					292.0	145.0
3 80					318.0	160.0
4 100					356.0	185.0
5 125					400.0	220.0
6 150					444.0	240.0
8 200					533.0	275.0
10 250					622.0	335.0
12 300					711.0	370.0
ボデー	FCD-S		FCD-S		FCD-S	
カバー					FCD-S	
キャップ	SCS1		SCS1			
ヒンジピン					SUS403	
ジスク	SCS13A+ハードフェーシング		SCS13A+ハードフェーシング		SUS403・50 ^A -150 ^A SCPH2+13Cr・200 ^A -300 ^A	
ガスケット	非石綿シート		非石綿シート		非石綿シート・軟鋼	
接続形状	ねじ込みJIS B0203		フランジJIS B2239 20K		フランジJIS B2239 20K	
最高許容圧力	・-10℃～+120℃の静流水:2.8MPa ・-10℃～+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.5MPa ・300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.3MPa ・350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0MPa		・-10℃～+120℃の静流水:2.8MPa ・-10℃～+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.5MPa ・300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.3MPa ・350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0MPa		・-10℃～+120℃の静流水:2.8MPa ・-10℃～+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.5MPa ・300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.3MPa ・350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0MPa	
●参照頁	消防設備用: (F)20SN 消防2		ガス用: (G)20SNDB ガス4		消防設備用: (F)20SOB 消防2	
●備考	JV4-4相当		JV4-4適合		JV4-5適合:65 ^A -300 ^A	