

**自動操作**  
電動KELMO®  
EXHシリーズ  
ボールバルブ  
ON-OFF

**SCS13A製ボール**  
150



**SCS14A製ボール**  
150



**鑄鋼製ボール**  
10K



**鑄鋼製ボール**  
150



製品記号	EXH□00-150UTDZ			EXH□00-150UTDZM			EXH□00-10SCTDZ			EXH□00-150SCTDZ		
	呼び径	L	H	駆動部	L	H	駆動部	L	H	駆動部	L	H
1/2 <sup>a</sup> 15 <sup>a</sup>	108.0	270.0	1	108.0	270.0	1	108.0	270.0	1	108.0	270.0	1
3/4 20	117.0	273.0	1	117.0	273.0	1	117.0	273.0	1	117.0	273.0	1
1 25	127.0	308.0	2	127.0	308.0	2	127.0	308.0	2	127.0	308.0	2
1 1/4 32	140.0	312.0	2	140.0	312.0	2						
1 1/2 40	165.0	329.0	2	165.0	329.0	2	165.0	329.0	2	165.0	329.0	2
2 50	178.0	338.0	2	178.0	338.0	2	178.0	338.0	2	178.0	338.0	2
2 1/2 65	190.0	412.0	3	190.0	412.0	3	190.0	412.0	3	190.0	412.0	3
3 80	203.0	421.0	3	203.0	421.0	3	203.0	421.0	3	203.0	421.0	3
4 100	229.0	450.0	3	229.0	450.0	3	229.0	450.0	3	229.0	450.0	3
5 125	356.0	547.0	4	356.0	547.0	4	356.0	547.0	4	356.0	547.0	4
6 150	394.0	580.0	4	394.0	580.0	4	394.0	580.0	4	394.0	580.0	4
8 200	457.0	655.0	4	457.0	655.0	4	457.0	655.0	4	457.0	655.0	4
アクチュエータ	EXH型:AC100/200V			EXH型:AC100/200V			EXH型:AC100/200V			EXH型:AC100/200V		
ボデー	SCS13A			SCS14A			SCPH2			SCPH2		
キャップ	SCS13A			SCS14A			SCPH2			SCPH2		
ステム	SUS304			SUS316			SUS304			SUS304		
ボール	SUS304/SCS13A			SUS316/SCS14A			SUS304/SCS13A			SUS304/SCS13A		
ボールシート	ハイパタイト®PTFE			ハイパタイト®PTFE			ハイパタイト®PTFE			ハイパタイト®PTFE		
パッキン	PTFE			PTFE			PTFE			PTFE		
ガスケット	PTFE			PTFE			PTFE			PTFE		
方式	フローティング			フローティング			フローティング			フローティング		
ボア径	フルボア			フルボア			フルボア			フルボア		
接続形状	フランジ:ASME B16.5クラス150			フランジ:ASME B16.5クラス150			フランジ:JIS B2220 10K			フランジ:ASME B16.5クラス150		
最高許容圧力	・圧力-温度基準:SUS53 ・8°:最大締切差圧0.5MPa			・圧力-温度基準:SUS53 ・8°:最大締切差圧0.5MPa			・圧力-温度基準:SC15 ・200°:最大締切差圧0.5MPa			・圧力-温度基準:SC15 ・8°:最大締切差圧0.5MPa		
●参照頁	アクチュエータ仕様:自動47			アクチュエータ仕様:自動47			アクチュエータ仕様:自動47			アクチュエータ仕様:自動47		
●備考	・静電防止 ・スチーム飛出防止 ・ファイアセーフ構造 ・ISO5211			・静電防止 ・スチーム飛出防止 ・ファイアセーフ構造 ・ISO5211			・静電防止 ・スチーム飛出防止 ・ファイアセーフ構造 ・ISO5211			・静電防止 ・スチーム飛出防止 ・ファイアセーフ構造 ・ISO5211		

**自動操作**  
電動KELMO®  
EXH\_Dシリーズ  
ボールバルブ  
直流電源  
ON-OFF

**鑄鉄製ボール**  
10K



**鑄鉄製ボール**  
10K



**ダクタイル鉄製ボール**  
10K



**SCS13A製ボール**  
10K



製品記号	EXH□□□D-10FCT			EXH□□□D-10FCTB			EXH□□□D-10STBF			EXH□□□D-10UT		
	呼び径	L	H	駆動部	L	H	駆動部	L	H	駆動部	L	H
3/8 <sup>a</sup> 10 <sup>a</sup>	72.0	273.5	1	72.0	273.5	1	72.0	273.5	1	72.0	273.5	1
1/2 15	80.0	283.0	1	110.0	283.0	1	108.0	287.0	1	80.0	283.0	1
3/4 20	85.0	286.0	1	120.0	286.0	1	117.0	290.0	1	85.0	286.0	1
1 25	95.0	293.0	1	130.0	293.0	1	127.0	298.0	1	90.0	293.0	1
1 1/4 32	120.0	297.0	2	140.0	297.0	2	140.0	301.0	2	110.0	297.0	2
1 1/2 40	120.0	332.0	2	165.0	332.0	2	165.0	332.0	2	120.0	332.0	2
2 50	140.0	339.0	2	180.0	339.0	2	178.0	339.0	2	140.0	339.0	2
2 1/2 65	160.0	409.5	3	190.0	409.5	3	190.0	409.5	3	160.0	409.5	3
3 80	182.0	418.5	3	200.0	418.5	3	203.0	418.5	3	182.0	418.5	3
4 100				230.0	441.5	3	229.0	441.5	3			
5 125				300.0	551.0	4	356.0	551.0	4			
6 150				340.0	576.0	4	394.0	576.0	4			
8 200				450.0	630.0	4	457.0	630.0	4			
アクチュエータ	EXH_D型:DC12/24/100V ON-OFF			EXH_D型:DC12/24/100V ON-OFF			EXH_D型:DC12/24/100V ON-OFF			EXH_D型:DC12/24/100V ON-OFF		
ボデー	FC200			FC200			FCD-S			FC200		
キャップ	FC200			FC200			FCD-S			FC200		
ステム	SUS403			SUS403			SUS403			SUS304		
ボール	SCS13A/SUS304/SUS304TP			SCS13A/SUS304/SUS304TP			SCS13A/SUS304/SUS304TP			SCS13A/SUS304/SUS304TP		
ボールシート	PTFE			PTFE			ハイパタイト®PTFE			PTFE		
パッキン	PTFE			PTFE			PTFE			PTFE		
ガスケット	PTFE			PTFE			PTFE			PTFE		
方式	フローティング			フローティング			フローティング			フローティング		
ボア径	フルボア			フルボア			フルボア			フルボア		
接続形状	ねじ込み:JIS B0203			フランジ:JIS B2239 10K			フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K			ねじ込み:JIS B0203		
最高許容圧力	・120℃以下の静流水:1.37MPa ・120℃以下の油:脈動水:1.0MPa ・飽和蒸気:0.7MPa			・圧力-温度基準:SUS51 ・200°:最大締切差圧0.5MPa			・圧力-温度基準:SUS51 ・200°:最大締切差圧0.5MPa			圧力-温度基準:SUS50		
●参照頁	アクチュエータ仕様:自動53			アクチュエータ仕様:自動53			アクチュエータ仕様:自動53			アクチュエータ仕様:自動53		
●備考	・直流電源用 ・スチーム飛出防止			・直流電源用 ・スチーム飛出防止 ・DC12V:15°-100°			・直流電源用 ・スチーム飛出防止 ・DC12V:15°-100°			・直流電源用 ・スチーム飛出防止 ・ファイアセーフ構造		