

CROWN VACUUM ECO-HOSES

クラウン真空エコホース

環境に優しい次世代真空エコホース。

クラウン真空エコホースは、環境問題を考えて開発された次世代真空エコホースです。焼却時のダイオキシン発生を抑制する対策が採られています。また食品衛生法にも適合(除n-ヘプタン)しています。

■特長

- ダイオキシン類の発生がなく環境に優しい。
- 耐オゾン性、耐侯性に優れている。
- 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有している。
- 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えている。
- 材質：サーモプラスチックエラストマー(TPE)



| 75264731 | | | | | 52891824 | | | 52891824 | | |
|----------|--------|-------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|-------------|-----|-------------|
| 内径(mm) | 外径(mm) | 定尺(m) | コード | 価格(円)/定尺 | コード | カット価格(円)/m | コード | 価格(円)/本(1m) | コード | 価格(円)/本(1m) |
| 4.5 | 15 | 10 | 02-180-01-01 | 8,050 | 02-180-01-02 | 805 | 02-180-01-03 | 805 | | |
| 6 | 12 | 10 | 02-180-02-01 | 5,750 | 02-180-02-02 | 575 | 02-180-02-03 | 575 | | |
| 6 | 15 | 10 | 02-180-03-01 | 6,900 | 02-180-03-02 | 690 | 02-180-03-03 | 690 | | |
| 6 | 18 | 10 | 02-180-04-01 | 10,350 | 02-180-04-02 | 1,035 | 02-180-04-03 | 1,035 | | |
| 7.5 | 21 | 10 | 02-180-05-01 | 13,800 | 02-180-05-02 | 1,380 | 02-180-05-03 | 1,380 | | |
| 9 | 24 | 10 | 02-180-06-01 | 14,950 | 02-180-06-02 | 1,495 | 02-180-06-03 | 1,495 | | |
| 12 | 30 | 10 | 02-180-07-01 | 23,000 | 02-180-07-02 | 2,300 | 02-180-07-03 | 2,300 | | |
| 15 | 36 | 10 | 02-180-08-01 | 32,200 | 02-180-08-02 | 3,220 | 02-180-08-03 | 3,220 | | |
| 18 | 42 | 10 | 02-180-09-01 | 41,400 | 02-180-09-02 | 4,140 | 02-180-09-03 | 4,140 | | |
| 25 | 50 | 10 | 02-180-10-01 | 57,500 | 02-180-10-02 | 5,750 | 02-180-10-03 | 5,750 | | |

●カット価格は1m単位です。

●1本長さは1mです。

■一般物性

| 項目 | 単位 | 性能 | 試験法 |
|----------------|-----|-----|----------|
| 100%引張応力 | MPa | 1.3 | JISK6251 |
| 300%引張応力 | MPa | 2.1 | JISK6251 |
| 引張破壊強さ | MPa | 9.5 | JISK6251 |
| 引張破壊伸び | % | 850 | JISK6251 |
| 圧縮永久歪(70℃-22h) | % | 36 | JISK6252 |

※射出成形シート(2mm)物性 ※引張試験: TD方向引張
 ※上記性能値は代表値であり保証値ではありません。

■食品衛生法・食品、添加物等の規格基準

(昭和34年厚生省告示第370号)

合成樹脂製の器具または容器包装

(昭和57年厚生省告示第20号) n-ヘプタンを除く

| 項目 | 規格値 | 試験結果 | |
|------|---------------|----------------|----|
| 材質試験 | 鉛 | 100ppm以下 | 適合 |
| | カドミウム | 100ppm以下 | 適合 |
| 溶出試験 | 重金属 | 1ppm以下 (Pbとして) | 適合 |
| | 過マンガン酸カリウム消費量 | 10ppm以下 | 適合 |
| | 蒸発残留物 | | |
| | 水 | 30ppm以下 | 適合 |
| | 4%酢酸 | 30ppm以下 | 適合 |
| | 20%アルコール | 30ppm以下 | 適合 |

HOSES FOR VACUUM PUMPS

排気ホース(天然ゴム黒排気管)

35648219

●硬度: 40° ±5° (黒色)

●定尺: 1m

| コード | 内径(mm) | 外径(mm) | 定尺(m) | 価格(円) |
|-----------|--------|--------|-------|-------|
| 02-183-01 | 3 | 12 | 1 | 980 |
| 02-183-02 | 4.5 | 12 | 1 | 950 |
| 02-183-03 | 4.5 | 15 | 1 | 1,100 |
| 02-183-04 | 4.5 | 18 | 1 | 1,420 |
| 02-183-05 | 4.5 | 21 | 1 | 2,050 |
| 02-183-06 | 6 | 12 | 1 | 960 |
| 02-183-07 | 6 | 15 | 1 | 1,100 |
| 02-183-08 | 6 | 18 | 1 | 1,340 |
| 02-183-09 | 6 | 21 | 1 | 1,820 |
| 02-183-10 | 7.5 | 15 | 1 | 980 |

| コード | 内径(mm) | 外径(mm) | 定尺(m) | 価格(円) |
|-----------|--------|--------|-------|-------|
| 02-183-11 | 7.5 | 18 | 1 | 1,280 |
| 02-183-12 | 7.5 | 21 | 1 | 1,580 |
| 02-183-13 | 9 | 21 | 1 | 1,500 |
| 02-183-14 | 9 | 24 | 1 | 1,890 |
| 02-183-15 | 12 | 30 | 1 | 2,670 |
| 02-183-16 | 15 | 36 | 1 | 3,770 |
| 02-183-17 | 18 | 42 | 1 | 4,400 |
| 02-183-18 | 25 | 45 | 1 | 5,500 |
| 02-183-19 | 25 | 55 | 1 | 7,070 |
| 02-183-20 | 32 | 60 | 1 | 8,490 |



※その他特寸法もご相談下さい。