

特殊釘

本カタログには、特殊釘の代表的な製品のみを記載しています。
カタログにない仕様の特殊釘もご相談に応じます。いつでもお問い合わせください。

溶融めっき釘

KN村田産業

溶融亜鉛めっき

平/網目頭・角先



#11×65
4kg小箱

#11×65
4kg×6箱

商品コード	(溶融めっき)トタン釘	入数
31145000	#15×25 平頭	4kg×6箱
31145005	#14×32 平頭	
31145010	#13×38 平頭	
31145015	#13×45 平頭	
31145020※	#13×50 平頭	
31145025※	#13×65 平頭	
31145030	#12×50 網目頭	
31145035	#11×65 網目頭	
31145040	#10×75 網目頭	
31145045	#9×90 網目頭	
31145050	#8×100 網目頭	
31145055※	#8×115 網目頭	25kg
31145060	#7×125 網目頭	
31145100※	#6×150 網目頭	

商品コード	(光沢めっき)トタン釘	入数
31140200	#15×25 平頭	4kg×6箱
31140205	#14×32 平頭	
31140210	#13×38 平頭	
31140220※	#13×50 平頭	
31140222※	#12×65 平頭	

溶融めっきリング釘

KN村田産業

溶融亜鉛めっき

受注生産
※

平頭・角先



線径×長さ(平互用)

#11×32/38/45※

クリンチ釘

KN村田産業

おもに梱包用

受注生産
※

ブライト・スムースシャンク・平頭・サイドポイント



商品コード	線径×長さ
31160700※	2.3×28
31160694※	2.3×30
31160695※	2.3×32
31160696※	2.3×35
31160699※	2.3×38
31160697※	2.3×45
31160698※	2.3×50

サイズによっては在庫してある場合がございます。
いつでもお問い合わせください。



木製パレットやパネルの製造に。
2枚(以上)の木材を鉄板の上に置き、
この釘を打つと、釘先端部が
90°曲がり、抜けなくなる。