

オールステンレス

ミラークランプレバー MRSS, MFSS

All Stainless Mirror Clamp Levers MRSS, MFSS

RoHS指令適合品

位置決め固定をする時に使用するオールステンレスミラークランプレバーです。レバーを上を持ち上げる事でレバー内側のセレーション（歯切り部）が外れ、レバーがフリーになりますので、常に操作しやすい位置へレバーを移動させることで、よりスムーズな締付け操作が可能になります。レバー部を含む全てがステンレスの為、防錆性にとっても優れています。



- ・レバーの表面がバフ研磨（鏡面仕上げ。）の為、各寸法、形状がカタログと異なる場合があります。

品番	L
MRSSM- 4	10 15 20 25 30 40 50
MRSSM- 5	
MRSSM- 6	
MRSS- 4	
MRSS- 5	
MRSS- 6	
MRSS- 8	15 20 25 30 40 50 60
MRSS-10	20 25 30 40 50 60 80
MRSS-12	25 30 40 50 60 80
MRSS-16	30 40 50 60 80
MRSSM- 4H	10 15 20 25 30 40 50
MRSSM- 5H	
MRSSM- 6H	
MRSS- 4H	
MRSS- 5H	
MRSS- 6H	
MRSS- 8H	15 20 25 30 40 50 60
MRSS-10H	20 25 30 40 50 60 80
MRSS-12H	25 30 40 50 60 80
MRSS-16H	30 40 50 60 80

品番
MFSSM- 4
MFSSM- 5
MFSSM- 6
MFSS- 4
MFSS- 5
MFSS- 6
MFSS- 8
MFSS-10
MFSS-12
MFSS-16
MFSSM- 4H
MFSSM- 5H
MFSSM- 6H
MFSS- 4H
MFSS- 5H
MFSS- 6H
MFSS- 8H
MFSS-10H
MFSS-12H
MFSS-16H

おねじの場合 $\frac{MRSS-10 \times 30}{L}$ 品番

めねじの場合 $\frac{MFSS-12}{L}$ 品番