

オールステンレスクランプレバー SRSS, SFSS

All Stainless Clamp Levers SRSS,SFSS

RoHS指令適合品

位置決め固定をする時に使用するオールステンレスクランプレバーです。レバーを上を持ち上げる事でレバー内側のセレーション（歯切り部）が外れ、レバーがフリーになりますので、常に操作しやすい位置へレバーを移動させることで、よりスムーズな締付け操作が可能になります。レバー部を含む全てがステンレスの為、防錆性にとっても優れています。



品番	L
SRSS- 4	
SRSS- 5	10 15 20 25 30 40 50
SRSS- 6	
SRSS- 8	15 20 25 30 40 50 60
SRSS-10	20 25 30 40 50 60 80
SRSS-12	25 30 40 50 60 80
SRSS-16	30 40 50 60 80

品番
SFSS- 4
SFSS- 5
SFSS- 6
SFSS- 8
SFSS-10
SFSS-12
SFSS-16

品番	L
SRSS- 4H	
SRSS- 5H	10 15 20 25 30 40 50
SRSS- 6H	
SRSS- 8H	15 20 25 30 40 50 60
SRSS-10H	20 25 30 40 50 60 80
SRSS-12H	25 30 40 50 60 80
SRSS-16H	30 40 50 60 80

品番
SFSS- 4H
SFSS- 5H
SFSS- 6H
SFSS- 8H
SFSS-10H
SFSS-12H
SFSS-16H

ご注文の際は、品番とL(ネジの長さ)の指定をしてください。めねじの場合は、品番のみになります。

おねじの場合 $\frac{\text{SRSS-10} \times 30}{\text{品番} \quad \text{L}}$

めねじの場合 $\frac{\text{SFSS-12}}{\text{品番}}$

おねじHタイプの場合 $\frac{\text{SRSS-8H} \times 30}{\text{品番} \quad \text{L}}$

めねじHタイプの場合 $\frac{\text{SFSS-5H}}{\text{品番}}$