



仕様

注：■の形式についてはステンレス(SUS 303)製も用意されています。[形式]-SUSでご注文ください。

名称・形状	ストレート(バンプ継手)			ストレート(バンプ継手)			ストレート(クランプ継手)						
形式	CS-BF 3.2	CS-BF 5	CS-BF 6	CS-PBF 3.2	CS-PBF 5	CS-PBF 6	CS-BF3.2-N	CS-BF 4N	CS-BF 5N	CS-BF 6N	CS-BF 4U	CS-BF 6U	
配管接続口	M5×0.8(おねじ)			Rc1/8(おねじ)			M5×0.8(おねじ)						
適用	ナイロン			ナイロン			ナイロン				ウレタン		
チューブ	ナイロン			ナイロン			ナイロン				ウレタン		
材質	ナイロン			ナイロン			ナイロン				ウレタン		
外径×内径	mm	3.2×2.4	5×3	6×4	3.2×2.4	5×3	6×4	3.2×2.4	4×2.5	5×3	6×4	4×2.5	6×4
有効断面積	mm <sup>2</sup>	1.7	2.0	3.6	1.8	2.2	3.9	1.6	2.0	2.7	3.2	2.0	3.2
材質	黄銅(ニッケルめっき)			黄銅(ニッケルめっき)			黄銅(ニッケルめっき)						
質量	g	1.3	1.4	1.5	5.3	5.4	5.5	5.0	4.5	5.0	4.0	4.5	
備考	付属品	ガスケット1個付			—			ガスケット1個付					
	販売単位	1単位(個別包装10個入)			1単位(個別包装5個入)			1単位(個別包装10個入)					

名称・形状	ストレート(クランプ継手)						エルボ	ユニバーサルエルボ (めねじタイプ)		ユニバーサルエルボ (バンプ継手)				
形式	CS-BF3.2N-01	CS-BF4N-01	CS-BF5N-01	CS-BF6N-01	CS-BF4U-01	CS-BF6U-01	CS-EF	CS-UEF	CS-URTF	CS-UEF 3.2	CS-UEF 5	CS-UEF 6		
配管接続口	Rc1/8(おねじ)						M5×0.8 (めねじ)	M5×0.8 (めねじ・おねじ)		M5×0.8(おねじ)				
適用	ナイロン			ウレタン			—	—	—	ナイロン				
チューブ	ナイロン			ウレタン			—	—	—	ナイロン				
材質	ナイロン			ウレタン			—	—	—	ナイロン				
外径×内径	mm	3.2×2.4	4×2.5	5×3	6×4	4×2.5	6×4	—	—	—	3.2×2.4	5×3	6×4	
有効断面積	mm <sup>2</sup>	1.6	2.1	2.7	3.6	2.1	3.6	7.2	1.7	2.2	1.2	1.2	1.5	
材質	黄銅(ニッケルめっき)						黄銅(ニッケルめっき)							
質量	g	10.5	10.0	10.0	9.5	11.0	9.5	5.5	7.1	7.7	5.4	5.7	5.9	
備考	付属品	—						—	ガスケット2個付					
	販売単位	1単位(個別包装10個入)						1単位(10個)	1単位(個別包装5個入)					