















## エアツールシリーズ

単位 mm

### ノズルアクセサリ

全てのノズルネジ部はG1/8となります。他社メーカー製品でもG1/8であれば取付可能です。

















### スタンダードノズル

規格	製品・製品図	口径 (mm)	エア噴出量 (L/min)	特徴	材質
N-AG20 (AG20付属品)	 	1.5	100	自転車用空気入・ダスター兼用ノズル 空気入から清掃作業に使用出来ます。	黄銅棒 C3604 リング NBR クロームメッキ
N-AG25 (AG25付属品)	 	2.0	150	防塵装置付ノズル ノズルを製品の間近でブローするとゴミ等の跳ね返りを防止します。	黄銅棒 C3604 クロームメッキ
N-AG30 (AG30付属品)	 	1.3 × 2	140	自動車用空気入・ダスター兼用ノズル 空気入から清掃作業に使用出来ます。	黄銅棒 C3604 リング NBR クロームメッキ
N-AG35 (AG35付属品)	 	3.0	260	銅パイプ付ノズル(パイプ径φ4) 口径φ3の強力ブロー。収納便利な伸縮タイプです。	黄銅棒 C3604 銅パイプ C1220 クロームメッキ
N-AG45(-S) (AG45付属品) ※1	 ステンレス製もございます。 	2.0	160	一般的な清掃作業に最適なベーシックノズルです。	黄銅棒 C3604 クロームメッキ
N-AG50 (AG50付属品)	 	2.0	145	エア流量調整付ノズル 作業に合わせてエア噴出量を調整出来ます。	黄銅棒 C3604 ステンレス線 SUS304 クロームメッキ
N-AG45J	 	2.0	160	プラスチックノズル(POM樹脂製) 樹脂製なのでワークへのキズ防止に役立ちます。	POM樹脂

※1 ステンレス製品(SUS304)は、規格に(-S)を付けて下さい。

### ロングノズル **AG45タイプとは、エア流量調整機能がありません。AG50タイプとはエア流量調整機能付きとなります。**

弊社エアガン・ツリーガンであれば全てのロングノズルが使用出来ます。

製品・製品図	規格	パイプ径	ノズル口径	L (mm)	エア噴出量	特徴	
AG45タイプ (φ5)  AG45タイプ (φ6)   	AG45 × 150	φ5 × 3.6 銅パイプ製	2.3	170	195L/min	パイプ径φ5の 軽量タイプのスタンダードロングノズル	
	AG45 × 200			220	195L/min		
	AG45 × 300			320	185L/min		
	AG45 × 500			500	180L/min		
AG45 × 100  AG45タイプ (φ8)   	AG45 × 6 × 150	φ6 × 4.2 銅パイプ製	2.0	170	150L/min	パイプ径φ6の ハードユーザー向けロングノズル	
	AG45 × 6 × 200			220	150L/min		
	AG45 × 6 × 300			320	150L/min		
	AG45 × 6 × 500			500	150L/min		
 	AG45 × 100	—	2.0	100	160L/min	六角棒材を加工したハードタイプ	
	AG45 × 8 × 600	φ8 × 6 アルミパイプ製	2.0	620	160L/min	軽量化の為アルミパイプを使用したスーパーロングノズル <b>(受注生産品)</b>	
	AG45 × 8 × 700			720	160L/min		
	AG45 × 8 × 800			820	160L/min		
	AG45 × 8 × 900			920	160L/min		
	AG45 × 8 × 1000			1020	160L/min		
AG50タイプ (φ5)  AG50タイプ (φ6)   	AG50 × 100	φ5 × 3.6 銅パイプ製	2.3	130	165L/min	パイプ径φ5の 軽量タイプで流量調整機能付ロングノズル	
	AG50 × 150			180	165L/min		
	AG50 × 200			230	165L/min		
	AG50 × 300			330	160L/min		
	AG50 × 500			510	155L/min		
	 	AG50 × 6 × 150	φ6 × 4.2 銅パイプ製	2.0	180	135L/min	パイプ径φ6の ハードユーザー向けロングノズル・流量調整機能付
		AG50 × 6 × 200			230	135L/min	
		AG50 × 6 × 300			330	135L/min	
		AG50 × 6 × 500			510	135L/min	

ロングノズル使用材質 ■本体 先端部 黄銅棒C3604、銅パイプ部 C1220、アルミパイプ部 A6036 ■表面処理:クロームメッキ(アルミパイプ部除く)