

付属品

AD-2型・マルチナ[®]用 口元カフス

挿入しにくい場合は、水、石鹸水等を塗布すると容易に挿入できます。

AD-2型・マルチナ用 PVCカフス (グレー：導電配合)

サイズ (mm)	A	B	C	D	E	F	L ₁	L ₂	梱包単位 (個)
25	25.4	30.4	36.6	27.0	32.6	7.4	29	59	30
32	32.0	37.0	45.0	33.6	39.5	8.7	41	74	25
38	38.0	44.0	52.6	38.6	46.6	9.2	44	87	20
50	50.0	58.0	66.6	52.6	60.6	11.0	49	97	10
65	65.0	70.8	79.5	65.6	72.2	12.0	49	98	10
75	76.2	83.2	90.4	77.8	86.4	14.8	40	88	5
90	89.5	95.5	105.4	90.5	98.4	15.8	50	98	5
100	101.6	109.6	119.5	105.2	114.2	17.1	45	109	5
125	127.0	135.0	145.7	128.6	139.7	18.8	61	127	5
150	152.4	160.4	174.9	154.0	166.9	20.0	74	152	3

AD-2型用 ゴムカフス (グレー)

サイズ (mm)	A	B	C	D	E	F	L ₁	L ₂	梱包単位 (個)
175	175.0	186.0	197.5	179.4	192.3	21.5	70	144	2
200	203.0	212.0	222.2	205.4	218.8	23.0	70	148	1
250	254.0	264.0	276.0	256.2	270.0	24.0	71	153	1
300	305.0	315.0	329.8	306.2	323.8	25.5	72	160	1

バンナー[®]A型・TM-A用 口元カフス

挿入しにくい場合は、水、石鹸水等を塗布すると容易に挿入できます。

バンナーA型・TM-A用 ゴムカフス (黒)

サイズ (mm)	A	B	C	D	E	F	L ₁	L ₂	梱包単位 (個)
25	25.0	29.6	38.6	29.0	35.6	7.6	22	52	30
32	32.0	38.0	47.0	35.2	42.0	9.2	42	74	25
38	38.0	44.0	55.4	41.2	49.4	9.2	44	87	20
50	50.0	58.0	66.6	52.6	60.6	11.0	49	97	10
65	64.5	70.5	81.0	66.2	74.4	12.2	49	97	10
75	76.0	84.0	94.0	79.4	88.0	15.2	49	105	5
90	88.9	96.9	104.9	88.9	98.9	15.0	50	89	5
100	101.6	106.6	118.0	100.4	115.0	15.8	38	96	5
125	131.0	137.0	154.0	139.0	151.0	24.0	46	116	5
150	155.0	161.0	178.0	163.0	175.0	24.0	50	121	3
175	179.0	186.0	205.0	187.5	201.5	26.5	54	137	2
200	206.0	213.0	232.0	215.0	229.5	26.5	61	141	1
250	256.0	264.0	284.5	267.0	281.0	29.0	71	158	1