

直流/交流両用デジタルクランプ

15の機能を備えた充実のミニクランプ

AC/DC 400A V Ω Hz ()) ()) DUTY % ())

PEAK HOLD MAX MIN DIFF AUTO ZERO DISP HOLD APO TRUE RMS

SK-7660 SK-7661 直流電流測定時 SK-7660

導体径
φ27mm



CE

SK-7660

SK-7660 真の実効値型 / SK-7661

特長

- 10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます。
- 狭い場所や込み入った配線もクランプしやすい、口ばし形小型ヘッド(φ27mm)。
- ファンクションスイッチとトリガーにゴム構造を採用し、滑りにくく安定した測定をサポート。
- 側面にテストリードホルダーを装備し、狭い場所での測定や、テスターを置けない場所での測定に便利。

一般仕様

表示: 4000カウントLCD、最大表示 4050
 サンプルング: 3回/秒
 レンジ切替: オートレンジ
 被測定導体径: 最大 φ27mm
 電源: 1.5V R03 電池 2本、
 寸法・重量: 170 (H) × 58 (W) × 27 (D) mm、160g
 付属品: 100-63 テストリード、
 1015 キャリングケース、
 電池 (1.5V R03) 2本

別売付属品

- 880 ラインセパレータ ————— ¥ 3,000 (税別)
- 940 ワニグチクリップ ————— ¥ 680 (税別)
- 793 コイル型コンタクトピン ————— 1個 ¥ 260 (税別)

SK-7660: ¥ 27,600 (税別)
 SK-7661: ¥ 23,800 (税別)

レンジ	精度		
	直流電流	交流電流	
直 流 電 流	40A	±1.5%rdg±3dgt	
	400A	40~200A ±1.5%rdg±5dgt	
		201~300A ±3.0%rdg±3dgt	
		301~400A ±4.0%rdg±3dgt	
交 流 電 流	40A	±1.5%rdg±5dgt (50/60Hz)	
	400A	40~200A ±2.0%rdg±3dgt (50/60Hz)	
		201~300A ±4.0%rdg±5dgt (50/60Hz)	
		301~400A ±5.0%rdg±5dgt (50/60Hz)	
直 流 電 圧	400mV	±1.0%rdg±3dgt	
	4V	±1.0%rdg±2dgt	
	40V		
	400V		
	600V		
	交 流 電 圧	4V	±1.5%rdg±5dgt (40~400Hz)
		40V	
		400V	
		600V	
	周 波 数	5Hz~1kHz	±0.2%rdg±2dgt
49.99kHz		±0.2%rdg±2dgt	
デューティ比	5%~95%	±1.0%rdg±3dgt	
	400Ω	±1.5%rdg±5dgt	
抵 抗	4kΩ	±0.7%rdg±3dgt	
	40kΩ	±1.2%rdg±5dgt	
	400kΩ	±3.0%rdg±5dgt	
	4MΩ	±1.5%rdg±5dgt	
	40MΩ	±5.0%rdg±5dgt	
機 能	導通試験、ダイオードテスト、静電容量		
機 能	ピークホールド (SK-7660)、最大/最小値 (SK-7661)、偏差測定、パワーオンインチャライズ (直流電流測定時)、ディスプレイホールド、オートパワーオフ		

※周波数特性 (40~400Hz) 40Aレンジ (0.5~9A) 1.5%加算、(10~40A) 0.5%加算 400Aレンジ1.0%加算

充実した機能と使い易さを追求。小型軽量AC/DCクランプメーター

導体径
φ19mm



CE

AC/DC 400A V Hz DUTY % 電圧測定のみ

PEAK HOLD MAX MIN DIFF AUTO ZERO DISP HOLD APO TRUE RMS

直流電流測定時

SK-7682 真の実効値型

¥ 27,800 (税別)

特長

- レンジ切替え不要なオートレンジ式で使い易さ抜群。
- 最大導体径φ19mmの小型クランプ。
- 最大/最小値、ピークホールド、偏差測定。
- 約12分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ機能で電池の消耗を防止。

一般仕様

表示: 4000カウントLCD、最大表示 4050
 サンプルング: 3回/秒
 レンジ切替: オートレンジ
 被測定導体径: 最大 φ19mm
 電源: 1.5V R6P 電池 2本
 寸法・重量: 196 (H) × 59 (W) × 30 (D) mm、180g
 付属品: 100-57 テストリード、
 940 ワニグチクリップ、
 1011 キャリングケース、
 電池 (1.5V R6P) 2本

別売付属品

- 100-41 テストリードキット ————— ¥ 7,600 (税別)
- 100-62 テストリードセット ————— ¥ 4,000 (税別)
- 793 コイル型コンタクトピン ————— 1個 ¥ 260 (税別)

レンジ	精度	
直 流 電 流	40A	±1.5%rdg±3dgt
	400A	40~200A ±2.0%rdg±3dgt 201~400A ±4.0%rdg±3dgt
交 流 電 流	40A	±1.5%rdg±5dgt
	400A	36~200A ±2.0%rdg±5dgt 201~400A ±5.0%rdg±5dgt
直 流 電 圧	400mV	±1.0%rdg±3dgt
	4V	±1.0%rdg±2dgt
	40V	
	400V	
	600V	
交 流 電 圧	4V	±1.5%rdg±5dgt
	40V	
	400V	
	600V	
機 能	周波数、デューティ比	
機 能	最大/最小値、ピークホールド、偏差測定、パワーオンインチャライズ (直流電流測定時)、ディスプレイホールド、オートパワーオフ	

オシロスコープ

デジタルマルチメータ

アナログマルチテスター

クランプメーター

絶縁抵抗計

その他測定器

標準・別売付属品