

# MT-892 デジタルデカ文字温湿度計



## コンフォート表示機能付

- コンフォート(快適さ)表示機能
- MAX/MIN値表示機能

測定範囲	温度:0°C~50°C 湿度:20~90%RH
分解能	温度:0.1°C 湿度:1%RH
精度	温度:±1°C(15~35°C)左記以外±2°C 湿度:±5%RH(15~35°C、40~80%RH)左記以外±10%RH
サンプリング	約10秒/回
使用環境	温度:0~50°C 湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)
保存環境	温度:-10~50°C 湿度:70%RH以下(ただし結露のないこと)
電源	単4電池(1.5V)×1 電池寿命:約1年(アルカリ電池使用時)
サイズ	101(W)×108(H)×25(D)mm 約130g
付属品	単4電池(1.5V)×1(お試し電池)・取扱説明書

希望小売価格 **¥2,200**(税抜)

JANコード 4986702303396

# MT-893 デジタルデカ文字温湿度計



## 時計機能付

- コンフォート(快適さ)表示機能
- アラーム機能
- IN/OUT機能
- MAX/MIN値表示機能

測定範囲	温度(IN):0°C~50°C 温度(OUT):-40°C~70°C 湿度:15~95%RH
分解能	温度:0.1°C(IN/OUT) 湿度:1%RH
精度	温度:±1°C(15~35°C)(IN/OUT)左記以外±2°C 湿度:±5%RH(15~35°C、40~80%RH)左記以外±10%RH
サンプリング	約10秒/回
使用環境	温度:0~50°C 湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)
保存環境	温度:-10~50°C 湿度:70%RH以下(ただし結露のないこと)
電源	単4電池(1.5V)×1 電池寿命:約1年(アルカリ電池使用時)
サイズ	101(W)×108(H)×25(D)mm 約154g 外部センサ:5Φ×18mm(金属部)外部センサコード長:約3m
付属品	OUTPUTセンサーコード(約3m) 単4電池(1.5V)×1(お試し電池)・取扱説明書

希望小売価格 **¥2,500**(税抜)

JANコード 4986702303402