


フレア式銅管用継手(冷媒対応品)



※新冷媒には対応しておりません。

フレア式銅管用継手

このタイプのジョイントは本体、ナットから構成される銅管のフレア箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着接続します。取付、取外しが簡単で狭い箇所においても容易にできシロロパン・玉リング式、くい込み式よりも耐振動性にすぐれています。

■用途

冷媒、高圧ガス等高圧配管に最適です。

■作業手順

- ①銅管をパイプカッターで直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットをとおします。
- ②次に銅管の先端をフレアー工具で45°に拡げます。
- ③拡げた銅管の内面を本体のテーパースリート面に合わせフレアーナットを締付けます。ナットの締付けは最初は軽く徐々に締め付けてください。

■使用圧力

下記に記載の圧力をご参考に充分な安全率にてご使用ください。
最高使用圧力 6.88MPa(70kgf/cm²)
常用使用圧力 3.43MPa(35kgf/cm²)

■使用温度

-20~150℃



フレア式外ネジアダプタ

M154FKD MB

寸法(xR)	d	L	価格	入数
6.35x1/4	6.5	34.5	340	100
6.35x1/4	6.5	35	350	100
6.35x3/8	6.5	38	470	75
6.35x1/2	6.5	40	780	50
9.52x1/4	9.7	38	500	50
9.52x3/8	9.7	40	470	50
9.52x1/2	9.7	41	780	40
12.70x3/8	12.9	44	850	35
12.70x1/2	12.9	46	850	30
15.88x1/2	16.1	49	1,960	20
15.88x3/4	16.1	54	2,680	10
19.05x3/4	19.25	60	2,680	10

◎材質:黄銅製



フレア式片ネジエルボ

M148FKGD MB

寸法(xR)	d	L	H	価格	入数
6.35x1/4	6.5	22	28	850	20
6.35x1/4	6.5	24	28	780	20
6.35x3/8	6.5	27	32	1,060	20
6.35x1/2	6.5	32	34	1,780	20
9.52x1/4	9.7	26	33	1,100	20
9.52x3/8	9.7	26	33	1,000	20
9.52x1/2	9.7	32	37	1,740	20
12.70x3/8	12.9	32	40	1,920	20
12.70x1/2	12.9	32	40	1,740	20
15.88x1/2	16.1	37	46	3,000	20
15.88x3/4	16.1	42	49	9,420	10
19.05x3/4	19.2	44	53	8,280	10

◎材質:黄銅製



フレア式ソケット

M150FKD MB

寸法	d	L	価格	入数
6.35x6.35	6.5	41	510	50
9.52x9.52	9.7	47	700	35
12.70x12.70	12.9	55	1,220	25
15.88x15.88	16.1	65	3,340	5
19.05x19.05	19.2	75	3,500	5

◎材質:黄銅製



フレア式チーズ

M149FKD MB

寸法	d	L	H	価格	入数
6.35x6.35	6.5	57	28.5	1,320	25
9.52x9.52	9.7	66	33	1,840	15
12.70x12.70	12.9	76	38	3,060	10
15.88x15.88	16.1	88	42.5	9,060	5
19.05x19.05	19.2	106	53	14,400	4

◎材質:黄銅製



フレア式エルボ

M148FKD MB

寸法	d	H	価格	入数
6.35x6.35	6.5	28	1,000	50
9.52x9.52	9.7	33	1,320	25
12.70x12.70	12.9	39	2,220	15
15.88x15.88	16.1	46	7,100	10
19.05x19.05	19.2	53	11,000	4

◎材質:黄銅製



フレア式ナット

M614FKD MB

寸法	d	ch	L	価格	入数
6.35 UNF 7/16x20	6.5	15	180	20	
9.52 UNF 3/8x18	9.7	18	240	20	
12.70 UNF 1/2x16	12.9	22	360	20	
15.88 UNF 3/4x14	16.1	26	960	20	
19.05 UNF 1 1/8x12	19.2	30	1,060	20	

◎材質:黄銅製

