



ミヤコ株式会社  
商標登録マークです。

## フレア式銅管用継手

■用途 水・エア・油等配管用

### フレア式外ネシアダブタ

#### M154FK MB



寸法 (×R)	d	L	価格	入数
5 × 1/4	5.2	30	<b>300</b>	100
6 × 1/4	6.2	30	<b>270</b>	100
6 × 1/4	6.2	37	<b>340</b>	100
6 × 3/8	6.2	40	<b>470</b>	75
6 × 1/2	6.2	42	<b>780</b>	50
6.35 × 1/4	6.55	36	<b>340</b>	100
6.35 × 1/4	6.55	37	<b>350</b>	100
6.35 × 3/8	6.55	40	<b>480</b>	75
6.35 × 1/2	6.55	42	<b>780</b>	50
8 × 1/4	8.2	36	<b>350</b>	100
8 × 1/4	8.2	37	<b>340</b>	100

寸法 (×R)	d	L	価格	入数
8 × 3/8	8.2	41	<b>470</b>	75
8 × 1/2	8.2	42	<b>780</b>	50
9.52 × 1/4	9.7	40	<b>500</b>	50
9.52 × 1/4	9.7	41	<b>500</b>	50
9.52 × 3/8	9.7	43	<b>470</b>	50
9.52 × 1/2	9.7	45	<b>780</b>	40
10 × 1/4	10.2	41	<b>500</b>	50
10 × 3/8	10.2	43	<b>470</b>	50
10 × 1/2	10.2	45	<b>780</b>	40
12 × 1/4	12.2	45	<b>910</b>	50
12 × 3/8	12.2	46	<b>850</b>	35

寸法 (×R)	d	L	価格	入数
12 × 1/2	12.2	48	<b>850</b>	30
12.7 × 1/4	12.9	45	<b>850</b>	35
12.7 × 3/8	12.9	46	<b>850</b>	35
12.7 × 1/2	12.9	48	<b>850</b>	30
15 × 1/2	15.2	53	<b>1,960</b>	10
15.88 × 1/4	16.1	53	<b>1,960</b>	20
15.88 × 3/8	16.1	57	<b>2,680</b>	10
19.05 × 1/4	19.25	58.7	<b>2,680</b>	10
19.05 × 3/8	19.25	62	<b>2,680</b>	10
22.22 × 3/8	22.5	69	<b>7,620</b>	10

◎材質：黄銅製

### フレア式片ネジエルボ

#### M148FKG MB



寸法 (×R)	d <sub>1</sub>	L	H	価格	入数
6 × 1/4	6.2	20	24	<b>650</b>	20
6 × 1/4	6.2	23	30	<b>780</b>	20
6 × 3/8	6.2	27	33	<b>1,060</b>	20
6 × 1/2	6.2	32	36	<b>1,780</b>	20
6.35 × 1/4	6.55	22	30	<b>850</b>	20
6.35 × 1/4	6.55	23	30	<b>790</b>	20
6.35 × 3/8	6.55	27	33	<b>1,060</b>	20
6.35 × 1/2	6.55	32	36	<b>1,780</b>	20
8 × 1/4	8.2	22	31	<b>850</b>	20
8 × 1/4	8.2	24	31	<b>780</b>	20

寸法 (×R)	d <sub>1</sub>	L	H	価格	入数
8 × 3/8	8.2	27	34	<b>1,060</b>	20
8 × 1/2	8.2	32	37	<b>1,780</b>	20
9.52 × 1/4	9.7	26	36	<b>1,080</b>	20
9.52 × 3/8	9.7	27	36	<b>1,080</b>	20
9.52 × 1/2	9.7	32	39	<b>1,740</b>	20
10 × 1/4	10.2	26	36	<b>1,100</b>	20
10 × 3/8	10.2	27	36	<b>1,000</b>	20
10 × 1/2	10.2	32	39	<b>1,740</b>	20
12 × 1/4	12.2	30	42	<b>1,940</b>	20
12 × 3/8	12.2	32	42	<b>1,840</b>	20

寸法 (×R)	d <sub>1</sub>	L	H	価格	入数
12 × 1/2	12.2	32	42	<b>1,740</b>	20
12.7 × 3/8	12.9	32	42	<b>2,000</b>	20
12.7 × 1/2	12.9	32	42	<b>1,740</b>	20
15 × 1/2	15.2	37	50	<b>6,000</b>	20
15.88 × 1/4	16.1	37	50	<b>6,020</b>	20
15.88 × 3/8	16.1	44	52	<b>9,420</b>	10
19.05 × 1/4	19.25	45	55	<b>8,280</b>	10
22.22 × 3/8	22.5	45	60	<b>12,200</b>	10

◎材質：黄銅製

### フレア式ソケット

#### M150FK MB



寸法	d	L	価格	入数
6 × 6	6.2	44	<b>510</b>	50
6.35 × 6.35	6.55	44	<b>510</b>	50
8 × 8	8.2	48	<b>510</b>	50
9.52 × 9.52	9.7	53	<b>700</b>	35
10 × 10	10.2	53	<b>700</b>	35
12 × 12	12.2	59	<b>1,220</b>	25
12.7 × 12.7	12.9	59	<b>1,220</b>	25
15 × 15	15.2	69	<b>3,340</b>	15
15.88 × 15.88	16.1	69	<b>3,340</b>	15
19.05 × 19.05	19.25	79	<b>3,500</b>	5
22.22 × 22.22	22.45	88	<b>9,720</b>	5

◎材質：黄銅製

### フレア式チーズ

#### M149FK MB



寸法	d	L	H	価格	入数
6 × 6	6.2	60	30	<b>1,320</b>	25
6.35 × 6.35	6.55	60	30	<b>1,320</b>	25
8 × 8	8.2	62	31	<b>1,320</b>	25
9.52 × 9.52	9.7	72	36	<b>1,840</b>	15
10 × 10	10.2	72	36	<b>1,840</b>	15
12 × 12	12.2	80	40	<b>3,060</b>	10
12.7 × 12.7	12.9	80	40	<b>3,060</b>	10
15 × 15	15.2	92	46	<b>9,060</b>	5
15.88 × 15.88	16.1	92	46	<b>9,060</b>	5
19.05 × 19.05	19.25	106	53	<b>14,400</b>	4
22.22 × 22.22	22.5	120	60	<b>22,400</b>	4

◎材質：黄銅製

### フレア式エルボ

#### M148FK MB



寸法	d	H	価格	入数
6 × 6	6.2	30	<b>1,000</b>	50
6.35 × 6.35	6.55	30	<b>1,000</b>	50
8 × 8	8.2	31	<b>1,000</b>	50
9.52 × 9.52	9.7	36	<b>1,320</b>	25
10 × 10	10.2	36	<b>1,320</b>	25
12 × 12	12.2	41	<b>2,220</b>	15
12.7 × 12.7	12.9	41	<b>2,220</b>	15
15 × 15	15.2	50	<b>7,100</b>	10
15.88 × 15.88	16.1	50	<b>7,100</b>	10
19.05 × 19.05	19.25	55	<b>11,000</b>	4
22.22 × 22.22	22.45	59	<b>14,400</b>	4

◎材質：黄銅製

### フレア式ナット

#### M614FK MB



寸法	d	ch	L	価格	入数
6A G1/8	6.2	14		<b>180</b>	20
6B UNF7/16-20	6.2	17.5		<b>180</b>	20
6.35 UNF7/16-20	6.55	17.5		<b>180</b>	20
8 UNF1/2-20	8.2	18		<b>240</b>	20
9.52 UNF3/8-18	9.7	21		<b>240</b>	20
10 UNF3/8-18	10.2	21		<b>240</b>	20
12 UNF3/4-18	12.2	23.5		<b>360</b>	20
12.7 UNF3/4-18	12.9	23.5		<b>360</b>	20
15 UNF7/8-14	15.2	28		<b>960</b>	20
15.88 UNF7/8-14	16.1	28		<b>960</b>	20
19.05 UNF1 1/8-14	19.25	32		<b>1,060</b>	20
22.22 UNF1 1/8-14	22.5	35		<b>2,500</b>	20

◎材質：黄銅製

※6A-6Bをご注文の際はあらかじめ製品図面を参照の上で手配して下さい。

1 排 水 ・ 通気金具

2 衛生設備  
関連器具

3 バイブ・継手・配管用副資材

銅 管

銅管継手

種別  
銅管継手  
銅管  
エッチング  
給水配管用  
継手  
排水配管用  
継手  
銅管バンド  
配管用副資材

銅管継手

フレア式銅管用  
継手

4 給水・冷熱  
関連商品

5 パルプ

6 シェッド  
商品・保証材

7 配管作業  
具

8 燃料機器  
関連商品

9 消火栓・  
器具・関連品

10 建 設  
水廻り材料