

フレキ用継手

フレキ用ニップル

S2T MB



寸法	L	価格	入数
13	26	170	100/600
20	34	330	50/400
25	45	1,140	20/160
20R×13G	34	430	50/300
20G×13R	32	430	50/300

※材質：黄銅製クロームメッキ

フレキ用平行ニップル

S2TG MB



寸法	L	価格	入数
13	30	260	100/600
20	37	560	50/300
25	37	820	20/120

※材質：黄銅製クロームメッキ

フレキ用ニップル(ステンレス)

S2TS MB



寸法	L	価格	入数
13	30	1,660	100/600
20	34	2,260	50/400
NEW 13G×20R	33	2,480	50/300
NEW 20G×13R	32	2,460	50/300

※材質：SUS304

フレキ用平行ニップル(ステンレス)

S2TSG MB

NEW



寸法	L	価格	入数
13	30	1,660	100/600
20	37	2,260	50/300

※材質：SUS304

フレキ用エルボ

S2TL MB



寸法	H	L	価格	入数
13	31	33	630	50/200
20	32	35	920	40/160
20×13	31	35	920	40/160

※20×13は13がフリーチューブ用です。

※材質：青銅製クロームメッキ

フレキ用エルボ

S2TLK MB

NEW



寸法	価格	入数
13	600	10/200

※材質：黄銅製クロームメッキ

フレキ用エルボ袋ナット付

S2TLNM MB



寸法	価格	入数
13	1,600	50/200

※材質：本体/青銅製クロームメッキ
パッキン/NBR

フレキ用エルボ袋ナット付

S2TLN MB



寸法	H	L	価格	入数
13	36	31	1,400	50/200
20×13	38	31	1,760	40/160

※20×13は13がフリーチューブ用です。

※材質：本体/青銅製クロームメッキパッキン/NBR

※()内寸法は20×13です。

フレキ用エルボ袋ナット付(小曲)

S2TLNK MB



寸法	H	L	価格	入数
13×24	24	33	940	10/200
13×35	35	33	940	10/200

※材質：本体/黄銅製クロームメッキ
パッキン/EPDM

フレキ用エルボ両ナット付(小曲)

S2TLNKW MB



寸法	H	L	価格	入数
NEW 13×24	24	27	1,140	10/200
13×35	35	35	1,140	10/200

※材質：本体/黄銅製クロームメッキ
パッキン/EPDM