


埋込コンセント

※住宅に施設する場合は、P149を参照してください。

設備工事用

		15A	
2P 125V 	RoHS対応	 <p>MU2847B (黒) MU2847WW (白) ¥220 2P 15A埋込コンセント 15A.125V.</p> <p>3M端子 端子ねじサイズ:M4</p>	 <p>MU2836 (クリーム) ¥290 埋込ダブルコンセント 15A.125V.</p> <p>3M端子 端子ねじサイズ:M4</p>
	接地 2P 125V 	RoHS対応	 <p>ME2816 (黒) ME2816WW (白) ¥330 接地埋込コンセント 15A.125V.</p> <p>3M端子 端子ねじサイズ:M4</p>
2P 250V  	RoHS対応	<p>20A</p>  <p>MU2804 (黒) MU2804WW (白) ¥400 2P 20A 埋込コンセント 20A.250V.</p> <p>3M端子 端子ねじサイズ:M4</p>	<p>30A</p>  <p>MU2813 ¥880 2P 30A 埋込コンセント 30A. 250V.</p> <p>3M端子 端子ねじサイズ:M4.5</p>
	接地 2P 250V 	RoHS対応	<p>15A</p>  <p>ME2829 ¥440 15A 250V 接地 埋込コンセント 15A.250V.</p> <p>3M端子 端子ねじサイズ:M4</p>
			<p>30A</p>  <p>ME8586 ¥2,170 接地2P 30A 埋込コンセント 30A.250V.</p> <p>端子ねじサイズ:M4.5</p>

※  3M端子についてはP14をご覧ください。