



**AD**  
ダイヤモンド/  
CBN工具

**BC**  
超硬  
カッター

**BS**  
スチール  
カッター

**CA**  
軸付  
砥石

**DB**  
軸付  
ゴム砥石

**DE**  
特殊弾性  
砥石

**EA**  
サンダー

**ES**  
アタッチメント  
サンダー

**FC**  
ブラシ

**FD**  
特殊ブラシ

**GA**  
ポリッシング  
工具

**HD**  
研磨剤

**JA**  
精密研削  
工具

**KA**  
ドリル

**MC**  
カッティング  
工具

**NA**  
ホイール  
工具

**PA**  
補助工具

**RD**  
ハンド  
ツール

**SA**  
ミニモ  
専用工具

**ZC**  
セット工具

**適合素材**  
Applicable  
Materials

セラミックス・ガラス  
Ceramics / Glass

工具鋼・合金鋼  
Tool Steel / Alloy Steel

樹脂・ゴム  
Resin / Rubber

超硬合金・サーメット  
Carbide / Cermet

一般鋼・ステンレス  
General Steels / Stainless Steel

アルミニウム・銅  
Aluminium / Copper

**適合機器類**  
Applicable  
Machines

エアグラインダー  
Air Grinder

ボール盤・電気ドリル  
Drill Press / Electric Drill

スピンドル  
Machine Tools Attachment

両頭グラインダー  
Bench Grinder

ハンド  
Hand Use


自動機ロボット  
Automatic Machines

**MINIMO推奨ハンドピース** Recommended MINIMO Handpieces

● 最適 Most Suitable ○ 使用可能 Suitable

- V112H M112H M212H M112 M212 M212L M112G V112 HS M112 HS M112S M212 HD M212D M212 RA M212 RAD M212A M112 GRA M112 GRAD M112 GA **RE112** **RE212** **M212 LRV** BS312 **US21**

**1 Pack**  
1 Piece **電着ダイヤモンドヤスリ** Diamond Plated Files



#200	SA4101
#400	SA4102
#600	SA4103
#800	SA4104
#1000	SA4105

● 厚みは0.3~0.8mmです。  
● Thickness is 0.3-0.8mm.

#170	片面電着 One side plated SA4111
#170	両面電着 Double-faced plated SA4112

#140	SA4121
#170	SA4122
#270	SA4123

#140	SA4131
------	--------

#140	SA4141
------	--------

#170	SA4151
------	--------

#170	片面電着 One side plated SA4161
#170	両面電着 Double-faced plated SA4162