

# 鉄・ステンレス兼用 チップソー



## 鉄・ステンレス兼用

## FM 切断可能厚重視



- 特長**
- 比較的厚い切断材向き (C型チャンネル鋼・アングル鋼など)
  - 歯数が多いため直進性に優れ、切れ味が安定

- 用途**
- アングル鋼/平鋼/縞鋼板/チャンネル鋼/鋼管/  
デッキプレート/C型チャンネル鋼/ガス管/  
ハンガーレール/鉄筋/ライニング鋼管 など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	切断厚目安 (mm)		刃形記号	ローノイズスリット	JANコード 4920350	適合機種
								鉄鋼	ステンレス				
FM- 80	¥ 8,600	80	1.6	1.2	20	16	15,000	4.0	2.0	CB-n		310016	集防
FM-100	¥ 8,600	100	1.6	1.2	20	22	13,000	4.0	2.0	CB-n		310023	集防
FM-110	¥ 8,800	110	1.6	1.2	20	24	13,000	4.0	2.0	CB-n		310030	集防
FM-125	¥10,800	125	1.6	1.2	20	28	9,600	4.0	2.0	CB-n		310047	集防
FM-160	¥13,200	160	1.8	1.4	20	34	6,000	6.0	3.0	CB-n	●	310054	集防
FM-180	¥15,200	180	1.8	1.4	20	38	5,500	6.0	3.0	CB-n	●	310061	集防小 MX-180 BS-180
FM-185	¥15,200	185	1.8	1.4	20	38	5,500	6.0	3.0	CB-n	●	001105	集防小 MX-180 BS-180
FM-205	¥18,700	205	1.8	1.4	25.4	42	4,500	8.0	3.0	CB-n	●	310078	防小
FM-305	¥30,800	305	2.2	1.8	25.4	56	1,700	10.0	6.0	CBnM	●	310085	低 BS-305
FM-355	¥36,300	355	2.4	2.0	25.4	66	1,500	10.0	6.0	CBnM	●	310092	低 BS-355
FM-415	¥52,800	415	2.6	2.2	25.4	80	1,100	14.0	6.0	CBnM	●	310108	低

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	切断厚目安 (mm)		刃形記号	ピンホール数	ピンホール径 (mm)	ピンホールPCD (mm)	ローノイズスリット	JANコード 4920350	適合機種
								鉄鋼	ステンレス							
FM-405KM	¥57,200	405	2.6	2.2	40	80	1,100	14.0	6.0	D	2	11.0	65.0	●	310115	専 高速電機 KCC-405 / サンコーミタチ MSC-405 / マイト工業 MC-405
FM-405KM-KG	¥57,200	405	2.6	2.2	40	80	1,100	14.0	6.0	CBnM	2	11.0	65.0	●	002638	専 高速電機 KCC-405 / サンコーミタチ MSC-405 / マイト工業 MC-405
FM-405TA	¥56,100	405	2.6	2.2	31.75	80	1,100	14.0	6.0	CBnM	—	—	—	●	310122	専 谷テック TDC-405
FM-405KCM	¥62,000	405	2.6	2.2	45	80	1,100	14.0	6.0	CBnM	4	11.0	66.0	●	000863	専 高速電機 KCM-1000M/K/C KCC-405X/KCC-405SX

## 鉄・ステンレス兼用

## GLA-G 切れ味重視



- 特長**
- 薄刃設計で切断時の抵抗が少なく、シャープな切れ味が持続
  - 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット

- 用途**
- アングル鋼/平鋼/縞鋼板/チャンネル鋼/鋼管/  
デッキプレート/C型チャンネル鋼/ガス管/  
ハンガーレール/鉄筋/ライニング鋼管 など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	切断厚目安 (mm)		刃形記号	ローノイズスリット	JANコード 4920350	適合機種
								鉄鋼	ステンレス				
GLA- 80G	¥ 7,800	80	1.2	1.0	20	16	15,000	4.0	2.0	CB-n		001990	集防
GLA-100G	¥ 7,800	100	1.2	1.0	20	22	13,000	4.0	2.0	CB-n		002003	集防
GLA-110G	¥ 7,900	110	1.2	1.0	20	24	13,000	4.0	2.0	CB-n		002010	集防充
GLA-125G	¥10,600	125	1.2	1.0	20	28	9,600	4.0	2.0	CB-n		002027	集防充
GLA-160G	¥11,900	160	1.4	1.1	20	34	6,000	6.0	3.0	CB-n	●	002034	集防充
GLA-180G	¥15,000	180	1.4	1.1	20	38	5,500	6.0	3.0	CB-n	●	002041	集防充小 MX-180 BS-180
GLA-185G	¥15,000	185	1.4	1.1	20	38	5,500	6.0	3.0	CB-n	●	002058	集防充小 MX-180 BS-180
GLA-205G	¥17,100	205	1.4	1.1	25.4	42	4,500	8.0	3.0	CB-n	●	002065	集防