

## 鉄・ステンレス 解体業用

### KTR-180 マルチ用



- 特長**
- これ1枚で解体作業をマルチに対応
  - 高硬度チップの採用で優れた耐久性を実現
  - ローノイズスリットが騒音を吸収
- 用途** 鉄鋼材/ステンレス/金属サイディング/  
アルミ/プラスチック/木材 など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	切断厚目安(mm)		刃形記号	JANコード 4920350	適合機種
								鉄鋼	ステンレス			
KTR-180	¥5,800	180	1.8	1.4	20	40	5,500	6.0	3.0	CB-n	003291	集防小 MX-180 BS-180

## 鉄・ステンレスパイプ切断用

### AKC-140 丸鋸式パイプ切断機ピーバーSAW用



- 特長**
- あらゆるパイプが直角に、シャープに、なめらかに
  - 直進性が良く切断面がキレイなのでそのまま溶接が可能
- 用途** 鋼管/ステンレス管/ライニング鋼管/銅管/  
アルミニウム管/塩ビ管 など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	切断厚目安(mm)		刃形記号	JANコード 4920350	適合機種
								鉄鋼	ステンレス			
AKC-140	¥11,000	140	1.8	1.4	62	48	4,800	8.0	6.0	CB	002201	専アサダピーバーSAW 170・170E・220A・360

## ステンレス用 チップソー



## ステンレス用

### FMS-K スタンダードタイプ



- 特長**
- 切断後の焼けバリが少なく、シャープな切れ味を持続させる歯数・刃形設計
- 用途** アンクル鋼/パイプ/ハンガーレール など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	切断厚目安(mm)	刃形記号	ローノイズスリット	JANコード 4920350	適合機種
FMS-100K	¥14,900	100	1.6	1.2	20	20	13,000	2.0	CB-n		310290	集防
FMS-110K	¥14,900	110	1.6	1.2	20	22	13,000	2.0	CB-n		310306	集防
FMS-125K	¥18,700	125	1.6	1.2	20	26	9,600	2.0	CB-n		310313	集防
FMS-160K	¥19,800	160	1.8	1.4	20	52	6,000	3.0	CB		310320	集防
FMS-180K	¥20,900	180	1.8	1.4	20	60	5,500	3.0	CB		310337	集防小 MX-180 BS-180
FMS-185K	¥20,900	185	1.8	1.4	20	60	5,500	3.0	CB		001112	集防小 MX-180 BS-180
FMS-305K	¥36,300	305	2.0	1.6	25.4	80	1,700	6.0	CBnM	●	310344	低 BS-305
FMS-355K	¥47,300	355	2.2	1.8	25.4	90	1,500	6.0	CBnM	●	310351	低 BS-355