

ステンレス用

ST 切れ味、寿命重視



- 特長**
- 段付刃の設計により、刃振れをガード
 - 振動を抑え直進性に優れる
- 用途**
- アングル鋼/パイプ/ハンガーレール
スパンドレル/スパイラルダクトなど



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min ⁻¹)	切断厚目安 (mm)	刃形記号	JANコード 4920350	適合機種
ST-180	¥10,100	180	1.5	1.1/1.3	20	64	5,500	3.0	CB-n	002720	集防小 MX-180 BS-180
ST-305	¥20,900	305	2.0	1.6/1.8	25.4	96	1,700	6.0	CB-n	002751	低 BS-305
ST-355	¥24,000	355	2.1	1.7/1.9	25.4	110	1,500	6.0	CB-n	002768	低 BS-355

ステンレス解体用

KT-180-60 厚物切断に



- 特長**
- ステンレス厚み8mm~10mmの厚物に最適
- 用途**
- アングル鋼/パイプ/ハンガーレール
スパンドレル/スパイラルダクトなど



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min ⁻¹)	切断厚目安 (mm)	刃形記号	JANコード 4920350	適合機種
KT-180-60	¥15,000	180	1.8	1.4	20	60	5,500	10.0	CB	000283	集防小 MX-180 BS-180

ステンレス製スパイラルダクト用

SPS-110-40



- 特長**
- 専用設計で刃欠け、キックバックを抑制
- 用途**
- スパイラルダクト/スパンドレル



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min ⁻¹)	切断可能ハゼ厚 (mm)	刃形記号	JANコード 4920350	適合機種
SPS-110-40	¥9,200	110	1.2	1.0	20	40	13,000	3.0	CB-n	322026	集防%

ステンレス切断用補助剤

テフゾール TF-240

ステンレス切断に



- 特長**
- 低摩擦性に優れたPTFEを配合
 - 環境への負担を低減するPFOAフリー
- 用途**
- ①ステンレス専用切削補助剤
 - ②紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽潤滑部分に
 - ③プラスチック、ゴムなどの離型剤

品番	標準小売価格	主成分	硬化条件	色	使用温度 (目安)	消防法表記	容量	JANコード 4920350
TF-240	¥3,500	PTFE、溶剤、噴射剤(DME)	常温乾燥 (指触乾燥約5~6分)	白	≤+250℃	第4類第1石油類22ml 危険等級II	240ml	003826