

軽天用

HKT-305



特長 ●高速型チップソー切断機対応
 【適合機種】新ダイワLA120・サンコーミタチSSC305・マックMAC305・マイト工業MC-305M・富士製砥FT305・その他



用途 軽天材／ハンガーレール

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min ⁻¹)	切断厚目安 (mm)	刃形記号	JANコード 4920350	適合機種
HKT-305	¥20,000	305	2.0	1.6	25.4	60	4,000	2.3	ACBn-4	000993	高

鉄筋用

FD



特長 ●独自の刃形で台金破損を防止
 ●鉄筋切断に最適な歯数と刃厚でシャープに切断



用途 鉄筋

FD-135A1	FD-135S	FD-122	FD38-135	FD38-135S
切断可能鉄筋径(D)D32以下			切断可能鉄筋径(D)D38以下	
公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定品				

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	切断可能鉄筋径(D)	ピンホール			入数	JANコード 4920350	適合機種
								数	径(mm)	PCD(mm)			
FD-100	¥39,000	100	1.4	1.2	25	22	D19以下	3	3.7	36	5枚	320428	専 ダイヤ SDF-19 SDF-19B0 集防
FD19-110	¥40,000	110	1.5	1.1	15 フランジ付	24	D19以下	-	-	-	5枚	200539	専 IKK DFC-19C
FD-122	¥37,500	122	1.6	1.2	スライム	26	D32以下	-	-	-	5枚	002737	専 ダイヤ SDC-320
FD-135A1	¥37,500	135	1.4	1.1	22.23	30	D32以下	1	3.5	40	5枚	002331	専 ダイヤ SDC-32B SDC-32C IKK DRC-35
FD-135S	¥37,500	135	1.4	1.1	スライム	30	D32以下	-	-	-	5枚	300413	専 ダイヤ SDC-32C1
FD-135iS	¥37,500	135	1.6	1.2	22	30	D32以下	1	5.0	50	5枚	320329	専 IKK DRC32 DRC-32N DRC-32A サンコー-STC-135
FD38-135	¥37,500	135	1.6	1.2	24	30	D38以下	1	4.8	40	5枚	320336	専 ダイヤ SDC-38
FD38-135S	¥37,500	135	1.6	1.2	スライム	30	D38以下	-	-	-	5枚	300420	専 ダイヤ SDC-38A SDC-32C1
FD-180	¥13,600	180	2.0	1.6	20	32	D25以下	-	-	-	1枚	002836	集防小 モトユキ MX-180 BS-180
FD51-180	¥15,800	180	2.0	1.6	32	32	D51以下	1	5.8	48	1枚	002744	専 ダイヤ SDC-51D
FD51-180S	¥17,000	180	1.8	1.4	スライム	38	D51以下	-	-	-	1枚	002645	専 ダイヤ SDC-51E
FD-200	¥15,800	200	1.8	1.4	31.75	40	D51以下	1	4.8	66	1枚	002843	専 ダイヤ SDC-51 SDC-51C
FD-305	¥20,500	305	2.0	1.6	25.4	48	D32以下	-	-	-	1枚	000399	低 モトユキ BS-305

スパイラルダクト用

SP / SPL / SPW

SP



SPL



SPW



特長 ●空調工事に便利 ●ハゼに強く、刃欠け・キックバックを制御

用途 亜鉛スパイラルダクト／寸切りボルト／穴あきアングル／ハンガーレール など

品番	標準小売価格	1枚あたり価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min ⁻¹)	刃形記号	入数	JANコード 4920350	適合機種
SP-110-32	¥ 7,900	-	110	1.8	1.4	20	32	13,000	CB-n	1枚	322002	集防充
SP-135-30	¥ 7,900	-	135	1.3	0.9	20	30	4,500	D	1枚	003727	充
SPL-110-32	¥20,000	¥4,000	110	1.8	1.4	20	32	13,000	CB-n	5枚	000887	集防充
SPW-110-36	¥ 7,900	-	110	1.6	1.2	20	36	13,000	CB-n	1枚	310283	集防充