

# 板金用 チップソー



## 一般板金用

### BK 切れ味重視タイプ

ガルバ対応



特長

- 板金・薄鉄板用として幅広い切断材に対応
- 切断時のバタつきを抑え、なめらかな切断が可能

用途

薄鉄板/金属サイディング/トタン・ブリキ  
角波・波板/アルミサッシ/薄肉パイプ/プラスチック板/塩ビ管 など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	切断可能厚み (mm)	刃形記号	JANコード 4920350	適合機種
BK-80E	¥ 6,800	80	1.0	0.8	20	30	15,000	1.0	CB-n	200300	集防
BK-100E	¥ 7,500	100	1.0	0.8	20	36	13,000	1.0	CB-n	200317	集防
BK-110E	¥ 7,600	110	1.0	0.8	20	40	13,000	1.0	CB-n	200324	集防充 <sup>%</sup>
BK-125E	¥ 8,400	125	1.2	1.0	20	42	9,600	1.0	CB-n	200331	集防充
BK-160E	¥ 9,800	160	1.4	1.2	20	56	6,000	1.0	CB-n	200355	集防充
BK-180E	¥10,200	180	1.4	1.2	20	60	5,500	1.0	CB-n	200362	集防充 MX-180 BS-180
BK-216E	¥15,200	216	1.8	1.5	25.4	80	5,000	1.0	CB-n	200386	集防

## 板金用マルチ

### BB 万能タイプ

ガルバ対応



特長

- 幅広い用途に対応する万能刃
- 鉄板屋根の切断に最適

用途

鉄板屋根/金属瓦/スバンドレル/瓦棒/波板/横葺屋根/  
金属サイディング/角スパン/ガルバ鋼板/木工/塩ビ など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	切断可能厚み (mm)	刃形記号	JANコード 4920350	適合機種
BB-100	¥7,700	100	1.0	0.8	20	36	13,000	1.2	CB-n	002126	集防
BB-110	¥7,900	110	1.0	0.8	20	40	13,000	1.2	CB-n	002133	集防充 <sup>%</sup>
BB-125	¥9,200	125	1.2	1.0	20	46	9,600	1.2	CB-n	002140	集防充

## 金属サイディング用

### MK-H 寿命重視タイプ

ガルバ対応



特長

- 金属サイディングの切断に最適
- アクリル・プラスチックなどの切断も可能

用途

金属サイディング/ガルバ鋼板/トタン・ブリキ  
アクリル・プラスチック など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min <sup>-1</sup> )	切断可能厚み (mm)	刃形記号	JANコード 4920350	適合機種
MK-80H	¥ 6,800	80	1.0	0.8	20	30	15,000	1.2	CB-n	201079	集防
MK-100H	¥ 7,500	100	1.0	0.8	20	36	13,000	1.2	CB-n	201086	集防
MK-110H	¥ 7,600	110	1.0	0.8	20	40	13,000	1.2	CB-n	201093	集防充 <sup>%</sup>
MK-125H	¥ 8,400	125	1.2	1.0	20	46	9,600	1.2	CB-n	201109	集防充
MK-160H	¥ 9,800	160	1.4	1.2	20	56	6,000	1.2	CB-n	201116	集防充
MK-180H	¥10,200	180	1.4	1.2	20	60	5,500	1.2	CB-n	201123	集防充 MX-180 BS-180