

角波・角スパン用

KP 切断面重視タイプ

ガルバ対応



- 特長**
- 角波・角スパンに最適な刃形を採用
 - バリが少なくキレイな切断が可能

- 用途** 角波・角スパン／金属サイディング／瓦棒
金属雨樋／トタン・ブリキ など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min ⁻¹)	切断可能厚み (mm)	刃形記号	JAN コード 4920350	適合機種
KP-80	¥ 6,800	80	1.0	0.8	20	30	15,000	1.2	CB-n	000726	集防
KP-100	¥ 7,500	100	1.0	0.8	20	36	13,000	1.2	CB-n	000733	集防
KP-110	¥ 7,600	110	1.0	0.8	20	40	13,000	1.2	CB-n	000740	集防 充
KP-125	¥ 8,400	125	1.2	1.0	20	46	9,600	1.2	CB-n	000757	集防 充
KP-160	¥ 9,800	160	1.4	1.2	20	56	6,000	1.2	CB-n	000764	集防 充
KP-180	¥10,200	180	1.4	1.2	20	60	5,500	1.2	CB-n	000771	集防 充 MX-180 BS-180
KP-216	¥14,500	216	1.8	1.4	25.4	48	5,000	2.3	CB-n	000795	集防

天然石吹付金属屋根瓦用

TN-125 摩耗・欠けが少なく、キレイに長切れ



- 特長**
- 天然石とガルバリウム鋼板のハイブリッド材に最適な歯数・刃先角度のコンビネーションにより、バリの発生を抑制

- 用途** 天然石吹付金属屋根瓦
(オベロン・コロナ・アンバサダー・かわらS・Tルーフ・ローザルーフなど)



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min ⁻¹)	刃形記号	JAN コード 4920350	適合機種
TN-125	¥4,500	125	1.2	1.0	20	28	9,600	CB-n	003734	集防

ホーロー鋼板用

HR 内装・外装工事に便利



- 特長**
- 硬質のホーロー層に最適な歯数・刃先角度のコンビネーションで、キレイな切断面
 - 引っかかりやベタつきを抑制し、スムーズでなめらかな切れ味が持続

- 用途** ホーロー鋼板



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min ⁻¹)	刃形記号	JAN コード 4920350	適合機種
HR-100	¥8,700	100	1.0	0.8	20	48	13,000	CB	003796	集防
HR-125	¥9,600	125	1.2	1.0	20	60	9,600	CB	003802	集防

金属サンドイッチパネル用

PF-305 パネルソー用



- 特長**
- 工場・倉庫内外壁、ビル外壁などの金属サンドイッチパネルの切断に最適

- 用途** 金属サンドイッチパネル(イソバンド、スタイロガルバ、ヴァンド、ウォルダン等のコア材が木質・樹脂・ペーパー系のパネル)



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min ⁻¹)	刃形記号	JAN コード 4920350	適合機種
PF-305	¥23,500	305	1.8	1.4	25.4	120	4,600	CB-n	003710	ハ