

薄鉄板・アルミ・非鉄金属用 チップソー



薄鉄板用 SM



特長 ●金属サイディング・薄鉄板からアクリル・プラスチック・樹脂・ベニヤ板など特に薄物に最適

用途 薄鉄板/金属サイディング/トタン・ブリキ/アルミサッシ/波板/塩ビ/アクリル・プラスチック/ベニヤ板 など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min ⁻¹)	切断可能厚み (mm)	刃形記号	JANコード 4920350	適合機種
SM- 80E	¥ 5,800	80	1.5	1.1	20	30	15,000	0.5	CB-n	000405	集防
SM-100E	¥ 6,100	100	1.5	1.1	20	40	13,000	0.5	CB-n	000412	集防
SM-110E	¥ 6,200	110	1.5	1.1	20	40	13,000	0.5	CB-n	000429	集防充
SM-125E	¥ 6,800	125	1.6	1.2	20	46	9,600	0.5	CB-n	000436	集防充
SM-160E	¥ 6,900	160	1.8	1.4	20	60	6,000	0.5	CB-n	000450	集防充
SM-180E	¥ 7,000	180	1.8	1.4	20	64	5,500	0.5	CB-n	000467	集防充 MX-180 BS-180
SM-205E	¥10,800	205	2.0	1.6	25.4	80	4,500	0.5	CB-n	001877	集防
SM-305E	¥29,500	305	2.2	1.8	25.4	80	1,700	6.0	D	010077	低 BS-305
SM-355E	¥38,300	355	2.4	2.0	25.4	90	1,500	6.0	D	000894	低 BS-355

薄物 アルミ・非鉄金属用 GA



特長 ●アルミ・銅・その他の非鉄金属の薄物切断に最適

用途 アルミサッシ/アルミサイディング/アルミ型材/アルミ板材



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min ⁻¹)	切断厚目安 (mm)	刃形記号	JANコード 4920350	適合機種
GA-100E	¥7,300	100	1.6	1.2	20	36	13,000	3.0	BC	200713	集防
GA-110E	¥7,400	110	1.6	1.2	20	36	13,000	3.0	BC	200720	集防充
GA-125E	¥7,600	125	1.8	1.4	20	40	9,600	3.0	BC	200737	集防充
GA-160E	¥8,700	160	2.0	1.6	20	50	6,000	3.0	BC	200744	集防充ス
GA-180E	¥9,200	180	2.0	1.6	20	54	5,500	3.0	BC	200751	集防充小ス MX-180 BS-180
GA-190E	¥9,800	190	2.0	1.6	20	60	5,500	3.0	BC	200307	集防小ス BS-180

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min ⁻¹)	刃形記号	JANコード 4920350	適合機種
GA-210- 80	¥15,000	210	2.2	1.7	25.4	80	5,000	BC	300505	卓ス専
GA-210-100	¥17,500	210	2.2	1.7	25.4	100	5,000	BC	300512	卓ス専
GA-216- 80	¥15,000	216	2.2	1.7	25.4	80	5,000	BC	300529	卓ス専
GA-216-100	¥17,500	216	2.2	1.7	25.4	100	5,000	BC	300536	卓ス専
GA-255- 80	¥16,500	255	2.4	1.9	25.4	80	4,000	BC	300543	卓ス専
GA-255-100	¥19,800	255	2.4	1.9	25.4	100	4,000	BC	300550	卓ス専
GA-255-120	¥23,000	255	2.4	1.9	25.4	120	4,000	BC	300567	卓ス専
GA-260- 80	¥16,500	260	2.4	1.9	25.4	80	4,000	BC	300574	卓ス専
GA-305-100	¥20,800	305	2.8	2.2	25.4	100	4,000	BC	300581	卓ス専
GA-305-120	¥23,000	305	2.8	2.2	25.4	120	4,000	BC	300598	卓ス専
GA-355-100	¥27,000	355	2.8	2.2	25.4	100	3,500	BC	300604	卓専
GA-355-120	¥29,000	355	2.8	2.2	25.4	120	3,500	BC	300611	卓専
GA-380-100	¥28,800	380	2.8	2.2	25.4	100	3,500	BC	300628	卓専
GA-380-120	¥30,500	380	2.8	2.2	25.4	120	3,500	BC	300635	卓専
GA-405-100	¥32,800	405	3.0	2.4	25.4	100	3,500	BC	300642	卓専
GA-405-120	¥35,800	405	3.0	2.4	25.4	120	3,500	BC	300659	卓専
GA-455-100	¥41,800	455	3.0	2.4	25.4	100	3,500	BC	300666	卓専
GA-455-120	¥43,800	455	3.0	2.4	25.4	120	3,500	BC	300673	卓専