

窯業サイディングボード用

TZ マルチタイプ



特長 ●なめらかな切れ味とトータルバランスに優れたマルチタイプ

用途 窯業サイディングボード/ケイカル板/石膏ボード/ラスボード/ALC(鉄筋なし) など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min ⁻¹)	刃形記号	JANコード 4920350	適合機種
TZ- 80	¥6,100	80	1.4	1.0	20	12	15,000	CB	320022	集防マ
TZ-100	¥6,200	100	1.4	1.0	20	14	13,000	CB	320039	集防マ
TZ-110	¥6,600	110	1.4	1.0	20	14	13,000	CB	320046	集防マ充
TZ-125	¥7,200	125	1.4	1.0	20	16	9,600	CB	320053	集防マ充
TZ-160	¥8,300	160	1.4	1.0	20	20	6,000	CB	320084	集防マ充
TZ-180	¥8,700	180	1.4	1.0	20	22	5,500	CB	320091	集防マ充

窯業サイディングボード用

TK コスト重視タイプ



特長 ●切れ味・寿命も優れたリーズナブルタイプ

用途 窯業サイディングボード/ケイカル板/石膏ボード/ラスボード/ALC(鉄筋なし) など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min ⁻¹)	刃形記号	JANコード 4920350	適合機種
TK- 80	¥3,800	80	1.4	1.0	20	12	15,000	CB	001006	集防マ
TK-100	¥3,850	100	1.4	1.0	20	14	13,000	CB	001013	集防マ
TK-110	¥4,000	110	1.4	1.0	20	14	13,000	CB	001020	集防マ充
TK-125	¥4,100	125	1.4	1.0	20	16	9,600	CB	001037	集防マ充
TK-160	¥4,650	160	1.4	1.0	20	20	6,000	CB	001044	集防マ充
TK-180	¥4,950	180	1.4	1.0	20	22	5,500	CB	001051	集防マ充

石膏ボード・キッチンパネル兼用

SH ローコスト・ハイパフォーマンス



特長 ●極薄刃設計・鋭い刃先でスパッとキレイに切断
●超微粒子超硬チップの採用により鮮やかな切れ味が持続

タイガースーパーハード対応



用途 普通硬質石膏ボード(スーパーハード)/石膏ボード/ケイカル板/ラスボード/化粧ケイカル板/ジプトーン/キッチンパネル(ホーロー系・金属系には適しません)

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min ⁻¹)	刃形記号	JANコード 4920350	適合機種
SH-100	¥3,500	100	1.0	0.8	20	32	13,000	CB	002294	集防マ
SH-125	¥3,900	125	1.0	0.8	20	38	9,600	CB	002300	集防マ充
SH-165	¥5,200	165	1.0	0.8	20	48	6,000	CB	002317	集防マ

新建材ボード用

P



特長 ●鋭い刃先が堅いパーティクルボードも難なく切断

用途 パーティクルボード/耐火石綿二層管/木毛セメント板/ケイカル板/窯業サイディングボード/石膏ボード/吸音ボード/化粧ボード/MDF/インシュレーションボードなど



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min ⁻¹)	刃形記号	JANコード 4920350	適合機種
P-100	¥4,200	100	1.6	1.1	20	16	13,000	CB	002447	集防マ
P-125	¥4,400	125	1.6	1.1	20	20	9,600	CB	321005	集防マ充
P-165	¥4,800	165	1.6	1.1	20	28	6,000	CB	321012	集防マ
P-190	¥5,000	190	1.6	1.1	20	28	5,500	CB	321029	集防マ