

木工用 チップソー



一般木工用

黒鋭龍 KRS



特長 ●騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制

用途 木材(縦・横)/合板/合成木材/化粧合板/集成材/ハードボード/パーティクルボード/MDF/石膏ボード など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min ⁻¹)	刃形記号	JAN コード 4920350	適合機種
KRS-100-30	¥3,000	100	1.1	0.7	20	30	13,000	CB	002621	集防マ
KRS-125-42	¥3,200	125	1.2	0.7	20	42	9,600	CB	002522	集防マ充
KRS-147-52	¥3,300	147	1.4	0.8	20	52	6,000	CB	002539	集防マ充
KRS-165-52	¥3,300	165	1.6	1.0	20	52	6,000	CB	002546	集防マ充
KRS-165-64	¥4,400	165	2.0	1.4	20	64	6,000	CB	002850	集防マ充ス卓
KRS-180-52	¥3,300	180	1.6	1.0	20	52	5,500	CB	003765	集防マ
KRS-190-52	¥3,300	190	1.6	1.0	20	52	5,500	CB	002553	集防マ充
KRS-190-72	¥4,500	190	2.0	1.4	20	72	5,500	CB	002560	集防マス卓
KRS-216-100	¥8,000	216	2.4	1.8	25.4	100	5,000	CB	002577	集防マス卓

造作用

造作達人 YRS



特長 ●歯数が多くキレイに切断できるため、造作用に最適
●ブラックフッ素コーティングがヤニ・接着剤の付着を抑制

用途 木材(縦・横)/合板/合成木材/化粧合板/集成材/ハードボード/パーティクルボード/MDF/石膏ボード など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min ⁻¹)	刃形記号	JAN コード 4920350	適合機種
YRS-125-44	¥1,660	125	1.6	1.0	20	44	9,600	CB	003086	集防マ充
YRS-147-60	¥1,900	147	1.6	1.0	20	60	6,000	CB	320688	集防マ充
YRS-165-60	¥1,900	165	1.6	1.0	20	60	6,000	CB	320695	集防マ充
YRS-190-60	¥1,900	190	1.6	1.0	20	60	5,500	CB	320992	集防マ充

多種材切断用 チップソー



多種材切断用

万能刃 ARB これ1枚でいろいろ切れる



特長 ●多種材切断が可能のため、解体・リフォーム業にも便利
●騒音を抑え、ホワイトフッ素コーティングがヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制

用途 木(木質系建材)/プラスチック(樹脂系)/アルミ(非鉄金属)/鉄(金属系建材・一般軟鋼材)
※厚肉鋼材(3mm以上)・ステンレス・硬質不燃建材・タイル・石材などは切断できません。



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用回転速度 (min ⁻¹)	刃形記号	ローノイズスリット	JAN コード 4920350	適合機種
ARB-100	¥3,300	100	1.2	0.7	20	32	13,000	CB		002775	集防マ
ARB-125	¥3,500	125	1.5	1.0	20	40	9,600	CB	●	002782	集防マ充
ARB-135	¥3,600	135	1.4	1.0	20	48	6,000	CB	●	003413	集防マ充
ARB-147	¥3,700	147	1.5	1.0	20	52	6,000	CB	●	002799	集防マ充
ARB-165	¥3,800	165	1.5	1.0	20	56	6,000	CB	●	002805	集防マ充
ARB-180	¥3,800	180	1.5	1.0	20	56	5,500	CB	●	003048	集防マ充
ARB-190	¥3,800	190	1.5	1.0	20	56	5,500	CB	●	002812	集防マ充