



# ミラレックスF<sup>®</sup> (波付硬質合成樹脂管(FEP))

地中埋設管 (FEP)



パイロットワイヤー入




**難燃タイプ**

- ミラレックスFは、JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
- 難燃ミラレックスFは、JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。
- シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。[232頁参照](#)
- ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。[235頁参照](#)

らせん波形状(他社品)      ミライは一重波形状



ミラレックスFは、付属品との接続が簡単にできる**一重波形状**です！



## ■管の太さの選定

品番	管内径 (mm)	適合ケーブル外径 (mm)	管内断面積 (参考) (mm <sup>2</sup> )
FEP-20	21	~ 14	346
FEP-30	30	~ 20	707
FEP-40	41	~ 27	1320
FEP-50	50	~ 33	1963
FEP-65	66	~ 44	3421
FEP-80	81	~ 54	5153
FEP-100	100	~ 68	7854
FEP-125	125	~ 83	12272
FEP-150	147	~ 98	16972
FEP-200	200	~133	31416

ミラレックスFの延線作業に！



FEPリール  
品番：FEPR-1  
[205頁参照](#)

長尺、短尺のご注文も承ります。

- 長尺ものにつきましては輸送の制限上、一巻あたり表紙の「最大長さ」以下でご注文ください。
- ※サイズ20は30m以上でご注文ください。

サイズ	品番	重量 (kg/把)	外径 (φDmm)	管内径 (φdmm)	最大長さ (m/把)	入数	標準価格
20	FEP-20S	約 4.2	30.5	21	300	30m	990
	FEP-20L	7				50m	990
30	FEP-30S	6	41	30	300	30m	790
	FEP-30L	10				50m	790
40	FEP-40S	9	55	41	280	30m	860
	FEP-40L	15				50m	860
50	FEP-50S	12	66	50	200	30m	1,030
	FEP-50L	20				50m	1,030
65	FEP-65S	18	86	66	100	30m	1,250
	FEP-65L	30				50m	1,250
80	FEP-80S	24	103	81	100	30m	1,640
	FEP-80L	40				50m	1,640
100	FEP-100S	33	131	102	100	30m	2,250
	FEP-100L	55				50m	2,250
125	FEP-125S	48	163	125	50	30m	3,470
	FEP-125L	80				50m	3,470
150	FEP-150S	60	194	147	50	30m	4,420
	FEP-150L	100				50m	4,420
200	FEP-200S	120	257	200	30	30m	6,070

※この商品の価格はメーター単価です。

## ■難燃ミラレックスF (難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP))

サイズ	品番	外径 (φDmm)	管内径 (φdmm)	最大長さ (m/把)	入数	標準価格
20	N-FEP-20S	30.5	21	300	30m	1,190
	N-FEP-20L				50m	1,190
30	N-FEP-30S	41	30	300	30m	950
	N-FEP-30L				50m	950
40	N-FEP-40S	55	41	280	30m	1,040
	N-FEP-40L				50m	1,040
50	N-FEP-50S	66	50	200	30m	1,220
	N-FEP-50L				50m	1,220
65	N-FEP-65S	86	66	100	30m	1,510
	N-FEP-65L				50m	1,510
80	N-FEP-80S	103	81	100	30m	1,960
	N-FEP-80L				50m	1,960
100	N-FEP-100S	131	102	100	30m	2,680
	N-FEP-100L				50m	2,680
125	N-FEP-125S	163	125	50	30m	4,190
	N-FEP-125L				50m	4,190
150	N-FEP-150S	194	147	50	30m	5,290
	N-FEP-150L				50m	5,290
200	N-FEP-200S	257	200	30	30m	7,280

※この商品の価格はメーター単価です。