

KDL/D-mono ケーブルエントリー



製品概要

ケーブルエントリーシステムKDL/D monoは、分解可能なケーブルエントリーシステムです。アセンブリ済みケーブルを筐体内に引き込むことができ、グロメットの組み合わせ次第では最大4本のケーブルを引き込むことが可能です。また、分解可能なロックナットもセットになっております。

- ・ 簡単設置
- ・ Mネジ穴に設置可能
- ・ 保護等級IP65
- ・ 適応グロメット：KDT/X

詳細

 -30 – 100 °C

 Polyamide 6

 V0

 IP 65

   

品名	型番	色	グロメット数 小/中/大	ネジ穴サイズ
KDL/D-mono 1 M25	87141610	黒	1 / 0 / 0	M25x1.5
KDL/D-mono 1 M32	87141620	黒	0 / 1 / 0	M32x1.5
KDL/D-mono 1 M40	87141636	黒	0 / 1 / 0	M40x1.5
KDL/D-mono 2 M40	87141630	黒	2 / 0 / 0	M40x1.5
KDL/D-mono 1 M50	87141640	黒	0 / 0 / 1	M50x1.5

寸法

品名	型番	厚さ mm	ネジ部長さ mm	穴直径 mm	製品直径 mm
KDL/D-mono 1 M25	87141610	18.50	15.00	40.00	36.0 / 28.0
KDL/D-mono 1 M32	87141620	18.00	15.00	50.00	46.0 / 36.0
KDL/D-mono 1 M40	87141636	18.00	20.00	62.00	55.0 / 46.0
KDL/D-mono 2 M40	87141630	18.00	20.00	62.00	55.0 / 46.0
KDL/D-mono 1 M50	87141640	22.00	20.00	62.00	55.0 / 55.0