

独泡パッド単体/PDG

形式番号

①

PDG - 20

②パッド径 mm

20	φ 20
30	φ 30
40	φ 40
50	φ 50
60	φ 60
70	φ 70
80	φ 80
100	φ 100

パッド標準仕様

記号	材質	硬度 (Hs)	使用温度範囲	色	体積抵抗率
CR	クロロプレン	A15/S	-30 ~ 130°C	黒	-

外形寸法図

(mm)

