



ソケット 真鍮(クロムメッキ)

SH(ホースニップル形)




品番	適用 ホース	寸		法 (mm)					重量 (g)
		L	φD	S	C	ℓ	φB	φT	
CAL12SH	1/4"	66	19	17	18.5	30	5	8.5	52

SM(オネジ形)




品番	接続形状	寸		法 (mm)					重量 (g)
		L	φD	S	C	φB	φT		
CAL11SM	R1/8"	45	19	17	18.5	5	48		
CAL12SM	R1/4"	49	19	17	18.5	6	53		

SF(メネジ形)



品番	接続形状	寸		法 (mm)					重量 (g)
		L	φD	S	C	ℓ	φB	φT	
CAL12SF	Rc1/4"	45	19	17	18.5	54			


SB(ポリウレタンチューブ用)



品番	適用ホース φ外径×φ内径	寸		法 (mm)					重量 (g)
		L	φD	H ₁	H ₂	ℓ	φB	φT	
CAL11SB	8x5	51	19	17	14	15	4	58	
CAL12SB	10x6.5	53	19	17	17	17	5.3	64	


プラグ 鋼鉄(クロムメッキ)

PH(ホースニップル形)




品番	適用 ホース	寸		法 (mm)					重量 (g)
		L	φH	ℓ ₁	ℓ ₂	φT	φB ₁	φB ₂	
CAL12PH	1/4"	51	12	30	15	8.5	5	5	17

PM(オネジ形)



品番	接続形状	寸		法 (mm)					重量 (g)
		L	S	C	ℓ	φB ₁	φB ₂		
CAL11PM	R1/8"	31	12	13	15	6	6	10	
CAL12PM	R1/4"	34	17	18.5	15	6	6	21	

PF(メネジ形)



品番	接続形状	寸		法 (mm)					重量 (g)
		L	S	C	ℓ	φB	φT		
CAL12PF	Rc1/4"	29	17	18.5	15	6	20		

PB(ポリウレタンチューブ用)



品番	適用ホース φ外径×φ内径	寸		法 (mm)					重量 (g)
		L	H ₁	H ₂	ℓ ₁	ℓ ₂	φB ₁	φB ₂	
CAL11PB	8x5	37	14	14	15	15	4.5	6	23
CAL12PB	10x6.5	38	17	17	17	15	5.3	6	33

*ご使用前に、クイックカップリングの取扱上の注意を必ずお読み下さい。